


Philips
Televisor plano profesional
Flat TV con Crystal Clear

20"
LCD

20HF4003F



Televisor plano con modo de hotel

y mejora de la imagen Crystal Clear

Este televisor LCD ofrece una imagen nítida con colores naturales e intensos. Combinado con las funciones de hostelería integradas, maximiza la eficacia de la gestión al tiempo que garantiza la comodidad de los huéspedes.

Modo de hotel

- Bloqueo del menú de instalación
- Bloqueo de controles frontales
- Límite del nivel de sonido
- Programación de canal de encendido

Imágenes naturales impresionantes

- Crystal Clear mejora la profundidad de la imagen
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo: calidad de imagen optimizada
- El filtro de peine 2D hace más nítidas las imágenes para un mayor detalle

Una sola pulsación para mayor comodidad

- Control inteligente de sonido e imagen para personalizar la visualización
- Teletexto inteligente para 10 páginas: acceso rápido al teletexto.
- La entrada para PC e permite usar el televisor como monitor

Diseño elegante

- Soporte a juego de diseño elegante incluido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- **Relación de aspecto:** 4:3
- **Brillo:** 450 cd/m²
- **Relación de contraste (típica):** 500:1
- **Tamaño pant. en diagonal:** 20 pulgada / 51 cm
- **Tipo de pantalla de visualización:** LCD TFT Active Matrix SVGA
- **Mejora de la imagen:** Filtro de peine 2D, Ajuste de la nitidez, Ajuste de temperatura de color, Crystal Clear, escaneado progresivo
- **Mejora de pantalla:** Pantalla recubierta antirreflectante
- **Resolución de panel:** 800 x 600p
- **Tiempo de respuesta (típico):** 16 ms
- **Ángulo de visualización (h / v):** 160 / 120 grado

Resolución de pantalla compatible

- **Formatos de vídeo**

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480i	1Fh
720 x 576i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
- **Formatos informáticos**

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Sonido

- **Sistema de sonido:** Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 5 W
- **Ecuadorador:** 5 bandas
- **Mejora del sonido:** mejora dinámica de graves

Comodidad

- **Instalación simplificada:** Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa, Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema sintonización automática (ATS), almacenamiento automático de canales, Plug & Play, Ordenar
- **Facilidad de uso:** control inteligente de la imagen, control inteligente del sonido, Nivelador automático de volumen (AVL), Visualización en pantalla, Control de menús, Lista de programas
- **Tipo de mando a distancia:** RCFE05SMU00/RCFE05ZAU00
- **Teletexto:** Teletexto inteligente para 10 pág.
- **Reloj:** Temporizador

- **Confort:** Funciones para huéspedes de un hotel
- **Mando a distancia:** Televisor
- **Ajustes del formato de pantalla:** 16:9 comprimido, 4:3, 4:3 expandido

Sintonización/Recepción/Transmisión

- **Bandas del sintonizador:** hiperbanda, canal S, UHF, VHF
- **sistema de televisión:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Reproducción de vídeo:** NTSC, PAL, SECAM
- **Entrada de antena:** Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- **Pantalla del sintonizador:** PLL
- **Número de presintonías:** 100

Conectividad

- **Euroconector externo I:** L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, RGB
- **Otras conexiones:** Antena IEC75, Entrada de audio para PC, DVI-I
- **Conexiones frontales / laterales:** Entrada de S-vídeo, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de audio
- **Número de euroconectores:** 1

Alimentación

- **Consumo de energía:** 55 W
- **Temperatura ambiente:** +5°C/+45°C
- **Alimentación:** 90 V - 240 V CA 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** 1,5 W

Dimensiones

- **Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.):** 659 x 565 x 211 mm
- **Color de la carcasa:** Silver Frost / Decoración en negro
- **Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.):** 583 x 433 x 217 mm
- **Peso del dispositivo:** 8,5 kg
- **Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.):** 583 x 386 x 87 mm
- **Peso incluido embalaje:** 11,5 kg

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de usuario, Guía de configuración rápida, Tarjeta de registro

Altavoces

- **Altavoces integrados:** 2

Características destacadas

Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad del huésped y evita costes de reprogramación innecesarios.

Bloqueo de controles frontales

Impide el acceso no autorizado a funciones del televisor

Límite del nivel de sonido

Esta característica permite predefinir el intervalo de nivel de volumen al que se puede escuchar el televisor, evitando así que se pueda subir el volumen excesivamente y se pueda molestar a los huéspedes vecinos.

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor está encendido.

Crystal Clear

Crystal Clear combina mejoras de imagen como Contraste plus y mejoras de color, con lo que se consigue una mayor profundidad.

escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen notablemente más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Filtro de peine 2D

El filtro de peine 2D separa la información relativa a la crominancia (color) de la relativa a la luminancia (brillo) de la señal de vídeo para procesarlas independientemente con el fin de mejorar la resolución de la imagen y minimizar las distorsiones.

Teletexto inteligente para 10 pág.

El teletexto es un sistema habitual transmitido por la mayoría de emisoras. La función de 10 páginas de texto inteligente ofrece un rápido acceso a la información de las mismas.

Entrada para PC

Con la entrada PC puedes conectar el televisor a un ordenador y usarla como monitor.

Soporte de sobremesa incluido

Se proporciona un soporte para la mesa con diseño a juego con el equipo.



Fecha de emisión
2007-11-09

Versión: 1.0

12 NC: 8670 000 24075
EAN: 87 10895 96028 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com