

Philips
PhotoFrame

7"

7FF1CWO



Fiecare fotografie spune povestea voastră

Câte fotografii digitale sunt ascunse în calculatorul dvs.? Descoperiți și retrăiți amintirile cu Philips PhotoFrame™, cel mai simplu mod de afișare a fotografiilor digitale la o calitate uimitoare, fără PC.

Afișare excelentă a fotografiilor, la nivel de tipărire

- O densitate ridicată a pixelilor pentru fotografii clare, de mare fidelitate
- Afișează aceleași culori intense ca cele din fotografiile tipărite profesional

Design de lux, pentru a vă pune în valoare fotografiile

- Materialele și finisajele rafinate pun în valoare fotografiile dumneavoastră
- Aspect elegant - afișare Peisaj sau Portret

Afișare simplă a fotografiilor digitale

- Vizionați fotografiile direct de pe cardul de memorie, fără PC.
- Conector USB pentru descărcarea ușoară a fotografiilor de pe PC
- Creați prezentări cu fotografiile salvate
- Redați prezentări, fotografii individuale, miniaturi sau afișați ceasul

Comoditate sporită

- Funcționează cu curent alternativ sau cu acumulatorul încorporat
- Ecranul poate porni și se poate opri la orele prestabilite

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Zonă vizualizare efectivă: 137 x 91 mm
- Rezoluție: 800 x 480 pixeli (suprafață vizibilă 720 x 480)
- Unghi de vizionare: la C/R > 5, 170° (H) / 170° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Luminozitate: 200 cd/m²

Conectivitate

- USB: La PC

Medii de stocare

- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Card multimedia, Secure Digital (SD)
- Capacitate memorie încorporată: Cel puțin 50 de fotografii

Comoditate

- Cititor de carduri: Încorporat (2x)
- Format foto acceptat: Fotografie JPEG (în structură DCF), Până la 12 megapixeli
- Plasare acceptată: Peisaj, Portret
- Butoane și controale: 6 butoane
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Afișare în prezentare
- Setare funcție: Reglare luminozitate, Limbă, Prezentare, Stare, Oprire/Pornire automată zilnică

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japonia, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă
- Compatibilitate Plug & Play: Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare
- Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Manual de utilizare și CD cu software PC, Ghid de inițiere rapidă, Stand, Cablu USB
- Accesorii opționale: Rame interschimbabile

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 212 x 164 x 105 mm
- Greutate: 0,73 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 45°C
- Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° C

Alimentare

- Consum: (Sistemul este pornit și bateria se încarcă) 12 W
- Durată de funcționare cu baterii: 0,8 oră
- LED indicator pentru baterie: Încărcare - Chihlimbar, Fără încărcare - oprit
- LED indicator funcționare: Operare - verde
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA, Alimentare cu baterii



Repere

Ecran cu densitate ridicată a pixelilor

Cu ajutorul celui mai bun ecran din domeniu, cu densitate ridicată, puteți vedea cu 88% mai mulți pixeli decât pe un monitor LCS de 17" - punând în evidență fotografiile dvs. memorabile în culori și detalii la nivelul fotografiilor obținute în atelierelor foto profesionale.

Culori bogate și vibrante

Afișajul full color scoate în evidență calitatea fotografiilor utilizând culori vibrante și realiste prin afișarea întregii palete de culori prezente în fotografiile tipărite profesional.

Design și materiale de calitate

Designul de înaltă calitate și materialele rafinate au contribuit la crearea unui stativ stilat, solid, și a unei rame elegante, cu finisaje excelente până în cel mai mic detaliu, care asigură un aspect de bun gust și dă strălucire fotografiilor afișate în PhotoFrame.

Design elegant pentru suport de masă

Designul unic, inovator, îmbină forma și funcționalitatea într-un pachet elegant, care completează orice interior, indiferent dacă afișați fotografiile în mod Portret sau Peisaj.

Sloturi pentru carduri de memorie

Există două cititoare de carduri de memorie integrate pentru vizionarea și partajarea facilă a fotografiilor stocate în carduri de memorie. Un slot pentru carduri de memorie acceptă carduri Compact Flash I (CF) în timp ce al doilea este compatibil cu standardele Memory Stick (MS), SD Card și Multi Media Card (MMC).

Conectivitate USB ușoară

Există un conector USB integrat în echipament pentru descărcarea rapidă și ușoară a fotografiilor de pe un PC.

Crearea prezentărilor

O prezentare reprezintă o colecție de imagini aranjate într-o anumită ordine, cu scopul de a fi prezentate unui public. Apăsând butonul și selectând funcția pentru prezentare veți reda automat pagină cu pagină toate fotografiile stocate în PhotoFrame.

Moduri de vizualizare multiple

Puteți afișa fotografiile individual sau sub formă de miniaturi, pentru a căuta simplu și rapid imaginea dorită. De asemenea, puteți crea prezentări cu cele mai frumoase fotografii realizate.

Alimentare CA sau de la baterie

Alimentarea CA și bateria încorporată vă oferă posibilitatea de a utiliza PhotoFrame atât la curent alternativ standard, cât și fără fir, cu bateria reîncărcabilă încorporată.

Timer pentru pornire/oprire

Ceasul încorporat permite pornirea și oprirea PhotoFrame™ la orele dorite.



Data apariției 2009-07-31

Versiune: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26586
EAN: 87 12581 31086 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com