

Philips
PhotoFrame

7" LCD

7FF1MS



Das perfekte Geschenk für Ihre Lieben

Sie suchen nach einem perfekten Geschenk für Ihren Partner? Philips PhotoFrame™ (zeitlich begrenzte Ausgabe) bietet den perfekten Rahmen für Ihre Lieben und für wertvolle Erinnerungen: durch die Anzeige Ihrer Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- Hohe Pixeldichte für die Anzeige detailgetreuer und kristallklarer Fotos
- Anzeige klarer Farben in druckfertiger Qualität

Luxuriöses Design zur Ergänzung Ihrer Fotos

- Exquisite Materialien und Oberflächengüte steigern den Wert Ihrer Fotos
- International preisgekröntes Design als Extra für Ihre Wohnung
- Vier austauschbare Rahmen passend zu Ihrer Einrichtung und zu Ihrem Geschmack

Einfaches Anzeigen Ihrer Digitalfotos

- Anzeigen von Diashows, Einzelfotos, Miniaturansichten und Uhrzeit
- Diashow für alle gespeicherten Fotos erstellen
- Zeigen Sie Fotos direkt von der Speicherkarte an – kein PC erforderlich
- USB-Anschluss zum einfachen Herunterladen von Fotos von Ihrem PC

Extrem komfortabel

- Über das Stromnetz oder kabellos über Akku betreiben
- Automatisches, vorprogrammiertes tägliches Ein- und Ausschalten des Displays

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Bild/Anzeige

- Effektive Bildfläche: 137 x 91 mm
- Auflösung: 800 x 480 Pixel (720 x 480 Anzeigebereich)
- Betrachtungswinkel: bei C/R > 5, 170° (H) / 170° (V)
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Std.
- Helligkeit: 200 cd/m²

Anschlussmöglichkeiten

- USB: Zum PC

Speichermedien

- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Secure Digital (SD), Multimedia-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro
- Integrierter Speicherplatz: 50 Fotos oder mehr

Komfort

- Kartenleser: Integriert (2x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto (in DCF-Struktur), Bis zu 12 Megapixel
- Unterstützung von Positionierung: Querformat, Hochformat
- Tasten und Bedienelemente: 6 Tasten
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen, Als Diashow anzeigen
- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Diashow, Status, Automatisches Ein-/Ausschalten täglich

- Plug & Play-Kompatibilität: Windows 2000/XP oder höher
- Behördliche Zulassung: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-Sicherung
- OSD-Bildschirmdisplay-Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, USB-Kabel, Standhalterung, 4 austauschbare Rahmen, CD-ROM mit Software und Handbuch, Schnellstartanleitung

Abmessungen

- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 212 x 164 x 105 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 45 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 60 °C

Leistung

- Stromverbrauch: (System an und Batterie wird geladen) 12 W
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 0,8 Std.
- LED-Batterieanzeige: Aufladen – Gelb, Kein Aufladen – Aus
- Leistungs-LED-Anzeige: Betrieb, grün
- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb, Batteriebetrieben



Ausstellungsdatum
2009-04-11

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 31281
EAN: 87 12581 34380 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

Besonderheiten

Anzeige mit hoher Pixeldichte

Der beste Bildschirm auf dem Markt mit hoher Pixeldichte enthält 88 % mehr Pixel pro Quadratzentimeter als ein hochwertiger 17"-LCD-Monitor. Somit werden Ihre Lieblingsfotos genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie hochwertige Drucke angezeigt.

Kräftige, lebhaft Farben

Farbdisplays holen dank kräftiger, lebensechter Farben das Beste aus Ihren Fotos, indem sie die gleiche Farbenvielfalt wie auf professionell gedruckten Fotos anzeigen.

Hochwertiges Design und Material

Das Produkt zeichnet sich durch sein hochwertiges Design und seine hervorragenden Materialien, den eleganten Standfuß, den Designrahmen und die hochwertige Verarbeitung aus. Es vermittelt einen Eindruck von Qualität und exklusivem Geschmack und verleiht den im PhotoFrame angezeigten Bildern besonderen Glanz.

Preisgekröntes Design

Angesehene internationale Organisationen vergeben Designpreise für herausragende Produkte. Die Anzeigegeräte von Philips sind regelmäßig dabei. Zu den erhaltenen Auszeichnungen zählen: iF, Good Design Award und Red Dot Design Award.

Austauschbare Rahmen

Wählen Sie je nach Geschmack und Einrichtung aus verschiedenen austauschbaren Rahmen zum Aufstecken auf Ihren PhotoFrame.

Mehrere Anzeigemodi

Flexible Anzeigemodi geben Ihnen die freie Auswahl bei der Anzeige Ihrer Fotos: ein Bild nach dem anderen, Miniaturansicht für schnelles und einfaches Suchen oder Erstellung einer Diashow Ihrer schönsten Fotos.

Diashows erstellen

Bei einer Diashow werden Bilder für eine Präsentation vor Publikum hintereinander angeordnet. Durch Drücken der Taste und Auswahl der Diashow-Funktion werden automatisch alle auf Ihrem PhotoFrame gespeicherten Fotos Seite für Seite angezeigt.

Speicherkartensteckplätze

Zwei eingebaute Speicherkartenleser ermöglichen die einfache Anzeige und Weitergabe der auf Speicherkarten gespeicherten Fotos. Ein Speicherkartensteckplatz eignet sich für Compact Flash I (CF)-Karten, der andere für Memory Sticks (MS), SD-Karten und Multimedia-Karten (MMC).

Einfache USB-Anschlussmöglichkeiten

Mit dem eingebauten USB-Anschluss können Sie Fotos schnell und einfach von einem PC herunterladen.

Betrieb über Akku oder Stromnetz

Sie können entscheiden, ob Sie Ihren PhotoFrame über das Stromnetz oder den eingebauten Akku betreiben möchten.

Timer Ein/Aus

Durch die eingebaute Uhr wird der PhotoFrame™ zu den von Ihnen eingestellten Zeiten ein- oder ausgeschaltet.