



Philips  
PhotoFrame

20,3 cm (8") LCD

Seitenverhältnis 4:3

8FF3WMI



## Teilen Sie drahtlos Ihre Erinnerungen

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC/Mac gespeichert? Wir wissen, es sind viele! Mit dem Philips Wireless Digital PhotoFrame™ können Sie Ihre gesamte Fotosammlung von Ihrem Computer genießen – entweder mit einem drahtlosen Streaming-Modus oder einem Übertragungsmodus.

### Genießen Sie Ihre gesamte Fotosammlung drahtlos

- Drahtloses Streaming und Anzeigen aller Fotos auf Ihrem PC
- Fotos drahtlos mit der einfachen Drag & Drop-Software übertragen

### Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort

- Einrichten der drahtlosen Verbindung des PhotoFrame mit zwei Klicks
- Automatische Bildausrichtung für Hoch- oder Querformat
- Mehr Abwechslung mit Collagen: Mehrere Fotos in einer Ansicht anzeigen
- Energieeffizienz mit der Auto-Dimm-Funktion durch Erkennen des Umgebungslichts

### Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- imagen Pro für die scharfe, lebendige und natürliche Wiedergabe von Hautfarben
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf
- Seitenverhältnis von 4:3 für optimale verzerrungsfreie Anzeige

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Besonderheiten

### Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mit dem Wi-Fi Protected Setup (WPS) können Sie am einfachsten und sichersten die drahtlose Verbindung zwischen Ihrem drahtlosen PhotoFrame und dem drahtlosen Router einrichten. Drücken Sie einfach nur auf die WPS-Tasten an Ihrem drahtlosen Router und Ihrem PhotoFrame und das Einrichten ist abgeschlossen.

### Drahtloses Foto-Streaming

Mit einem PhotoFrame, der das drahtlose Foto-Streaming unterstützt, müssen nicht mehr viele Fotos auf dem eigentlichen PhotoFrame gespeichert werden. Stattdessen werden alle Fotos von Ihrem Computer oder Ihre Lieblingsbilder aus dem Internet drahtlos an Ihren PhotoFrame übertragen. Sie können diese Bilder in Ihrem PhotoFrame mühelos durchsuchen und müssen sich nicht über die Speicherkapazität Ihres PhotoFrame Gedanken machen.

### PhotoFrame Manager – drahtlos

PhotoFrame Manager, die drahtlose Foto-Managementsoftware, mit der Sie Ihre Alben und Fotos ansehen, verwalten und

organisieren können. PhotoFrame Manager läuft auf Windows XP, Windows Vista sowie Mac OS X und ist mit der iPhoto-Software kompatibel. Die Software überträgt Ihre Fotos auch drahtlos an Ihren drahtlosen PhotoFrame mit einem einfachen Ziehen und Ablegen – wirklich ganz einfach!

### imagen Pro für lebendige Farben

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtreue, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

### Automatische Ausrichtung

Für die automatische Erkennung von Hoch- bzw. Querformaten sorgt ein Sensor, der die Ausrichtung des PhotoFrames ermittelt und jedes Foto richtig anzeigt.

### Collagen-Effekt für mehrere Fotos

Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.

### RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

### Smart Power Pro

Bei Smart Power Pro handelt es sich um einen Sensor, der das Ein- und Ausschalten Ihres PhotoFrame regelt. Durch Ermittlung der Umgebungslichtintensität wird der Energieverbrauch bis zu einem Drittel der Gesamtenergiekosten für Ihren PhotoFrame reduziert. Und das Beste daran: Alles geschieht automatisch!



# Daten

## Bild/Anzeige

- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 130 ° (H)/110 ° (V)
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Std.
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Bildformat: 4:3
- Auflösung des Displays: 800 x 600
- Kontrastverhältnis (normal): 300:1

## Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Host, USB 2.0-Slave

## Speichermedien

- Integrierte Speicherkapazität: 512 MB (für 2000 Fotos)
- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB-Flashlaufwerk

## Komfort

- Kartenleser: Integriert (2x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel
- Positionierung: Automatische Fotoausrichtung, Querformat, Hochformat
- Tasten und Bedienelemente: 3 Tasten, 4-Wege-Navigationstaste und Eingabetaste
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Albumverwaltung: Erstellen, Löschen, Bearb., Umbenennen
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen
- Fotoeffekte: Sepia, Leuchtende Farben
- Diashoweinstellungen: Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt, Collage (mehrere Bilder)
- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Diashow, Status, Automatisches Ein-/Ausschalten, Ton ein/aus, Datum und Uhrzeit festlegen, Uhr ein-/ausblenden, Fotoquelle
- Systemstatus: Firmware-Version, Verbleibender Speicher
- Status des angeschlossenen Mediums: Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher

- Behördliche Zulassung: CE, GOST, Schweiz, UL/cUL
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-Sicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Russisch
- Systemkompatibilität: MAC OS X, WiFi-zertifiziert: 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, mit Wi-Fi

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, USB-Kabel, Standfuß, Kurzanleitung, CD-ROM mit Software und Handbuch

## Abmessungen

- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Stromquelle: DC-Ausgang 9 V, 2 A
- Stromverbrauch: (System ein) 5,09 W

## Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Nettogewicht: 0,883 kg
- Bruttogewicht: 1,429 kg
- Eigengewicht: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

## Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettogewicht: 1,766 kg
- Bruttogewicht: 3,39 kg
- Eigengewicht: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2



Ausstellungsdatum  
2011-10-13

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024  
EAN: 87 12581 41241 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)