

Philips
Weer-/klokradio

Temperatuur binnens- en buitenshuis

AJ260



Uw informatie over het weer bij de hand

Begin uw dag goed - elke dag weer! Deze compacte Philips-klokradio is uitgerust met een radiogestuurde klok en grafische pictogrammen met meerkleurige indicatoren voor de weersverwachting. Met deze betrouwbare weerman hebt u ook altijd de juiste tijd bij de hand.

Stijlvol ontwerp met alle functies die u nodig hebt

- Weergave van weersverwachting met grafische animaties
- Meerkleurige licht-/weerindicator
- Temperatuurweergave voor zowel binnen- als buitentemperatuur
- Ingebouwde hygrometer voor de weergave van de vochtigheid binnenshuis
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Dubbele alarmtijd

Hiermee hebt u altijd de juiste tijd bij de hand

- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Radiogestuurde digitale klok voor accurate tijdsinstellingen


PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Weergave van weersverwachting


Weergave van weersverwachting met grafische animaties

Meerkleurige lichtindicator



Deze elegante meerkleurige weerindicator licht op in een serie kleuren afhankelijk van de weersomstandigheden. De indicator is oranje op zonnige dagen, blauw op bewolkte dagen en paars op regenachtige dagen. U kunt dus altijd zien wat voor weer het is, zelfs als u niet dicht bij de klokradio bent.

Temperatuurweergave



U hoeft niet langer naar buiten om te weten hoe warm het er is. De Philips-klokradio geeft u de meest actuele beschikbare temperatuur. Dankzij de slimme temperatuursensor wordt op elk moment de buitentemperatuur weergegeven.

Digitale tuner met voorkeuzenders

Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Gentle Wake

Begin de dag goed door voorzichtig wakker te worden bij een geleidelijk toenemend alarmvolume. De normale alarmsignalen met een vooraf ingesteld volume zijn of te zacht om u wakker te maken of zo onaangenaam hard dat u wakker schrikt. Kies ervoor om te worden gewekt door uw favoriete muziek of radiozender of door het zoemalarm. Het alarmvolume van Gentle Wake neemt geleidelijk toe van zeer laag tot redelijk hoog, zodat u langzaam wakker wordt.

Groot verlicht LCD-scherm

Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Radiogestuurde klok

De radiogestuurde klok wordt automatisch gesynchroniseerd met de standaardtijd van de lokale radiozender. U hoeft dus nooit te controleren of de tijd wel klopt en hoeft de klok ook nooit gelijk te zetten. Zolang de klok is ingeschakeld, beschikt u altijd over de juiste tijd en komt u nooit meer te laat op een afspraak.



DIGITAL
TUNER



IN



OUT



IN



dual alarm



gentle wake



RADIO CONTROLLED
CLOCK

Specificaties

Weersverwachting

- Status: zonnig, bewolkt, halfbewolkt, regenachtig, stormachtig, sneeuw
- Lichtindicator: oranje (zonnig), blauw (bewolkt), lichtblauw (halfbewolkt), paars (regenachtig), rood (stormachtig), wit (sneeuw)

Thermometer (binnenshuis)

- Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
- Temperatuurreolutie: 0,1 °C

Thermometer (buitenshuis)

- Draadloze transmissie: 50 meter (open ruimte)
- RF-zendfrequentie: 433 MHz
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
- Temperatuurreolutie: 0,1 °C

Hygrometer (binnenshuis)

- Relatieve vochtigheid: 20% tot 90% relatieve luchtvochtigheid
- Vochtigheidsresolutie: 1% relatieve luchtvochtigheid

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Voorkeurzers: 10
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Gemak

- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Radio-alarm, Zoemeralarm, Tweevoudig alarm, Gentle Wake, Alarm herhalen (snooze)

- Kleur van achtergrondverlichting: wit
- Klok: Digitaal, Sleeptimer
- Klokverbeteringen: Radiogestuurde klok
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Schermtype: LCD-scherm

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen: 80 mW RMS

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Gegarandeerd: Garantiecertificaat

Afmetingen

- Brutogewicht: 0,55 kg
- Diepte van de verpakking: 80 mm
- Hoogte van de verpakking: 140 mm
- Breedte van de verpakking: 288 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- Diepte hoofdunit: 43 mm
- Hoogte hoofdunit: 105 mm
- Breedte hoofdunit: 169 mm

Vermogen

- Batterijtype: AAA-batterij (LR3)
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 4
- Voedingstype: AC-ingang



Publicatiedatum
2011-10-13

Versie: 4.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com