



Philips  
Xenium

9@9a

CTI 898



## İnanılmaz pil ömrü!

Evden çıkarken yanınıza almayı unutmayın! Xenium 9@9d, hareket halindeyken iletişimi sürdürmenizi sağlayan can damarınız.

### Her zaman hazır

- Up to 40 days standby time
- Up to 10 hours of talk time

### Bilgi parmaklarınızın ucunda

- Her birine 5 numara kaydedilebilen 1000 girişlik telefon rehberi
- Large 250 SMS message storage capacity
- Large end user memory

### Her yerde konforlu izleme

- Parlak 65K renkli OLED ekran

# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Boyutlar

- **Anten:** Entegre
- **Form Faktörü:** Bar tipi
- **Ahize boyutları:** 99,7 x 43,5 x 19,2 mm
- **Ahize ses seviyesi:** 77 cc
- **Ahize ağırlığı:** 86 g
- **Ahize rengi:** Silver, Black

### Görüntü/Ekran

- **Parlaklık:** 80 cd/m<sup>2</sup>
- **Diagonal ekran boyutu:** 1,5
- **Metin satır sayısı:** 7
- **Ana Ekran Renkleri:** 65536
- **Ana Ekran Çözünürlüğü:** 128x128 piksel
- **Ana Ekran Teknolojisi:** OLED

### Ses

- **Zil sesleri:** Polifonik (64 ton)

### müzik çalma

- **Desteklediği ses formatları:** Midi

### Resim tekrar oynatma

- **Resim sıkıştırma formatı:** BMP, GIF, GIF (87a ve 89a), JPEG
- **Görüntü geliştirme:** Görüntü ve İkonlar

### Depolama Ortamı

- **Hafıza yönetimi:** Hafıza durumu, Dinamik hafıza ayırma
- **Kullanıcı hafızası:** 2 MB

### Ağ Özellikleri

- **GPRS (Rx+Tx):** Sınıf 10 (4+2), Sınıf B
- **GSM bandı:** 900, 1800 MHz
- **Mesajlaşma:** EMS / sürüm 4, MMS, Multimedya Mesaj Servisi, Hazır mesajlar (SMS, MMS), SMS CB (Hücre Yayını), SMS (Kısa Mesaj Servisi), Birleşik SMS (Uzun SMS), Hızlı SMS
- **Servisler:** OTA donanımı (WAP, MMS), SIM Araç Kiti / Sürüm 99, Teleca Obigo 3.0 WAP tarayıcısı, WAP 1.2.1
- **Ses Codec'i:** FR/EFR/AMR

### kolaylıklar

- **Düğmeler ve kontroller:** 4 taraflı gezinti tuşu ve Enter tuşu, Özelleştirilmiş kısayol tuşu
- **Arama Yönetimi:** Arama Ücreti, Arama Sayacı, Çağrı Yönlendirme, Aramayı Tutma, Arama Süresi, Bekleyen Arama, Arayan Numarayı Gösterme, Konferans Görüşmesi, Acil Arama, Açık Arama Aktarma, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Birden çok kişiyle görüşme, Gelen Aramalar
- **Saat/Sürüm:** Dijital
- **Kullanım kolaylığı:** Kısayol Tuşları, Tuş Kilidi, Yazılım tuşları, Titreşim
- **Entegre Oyunlar:** 3
- **Oyunlar ve uygulamalar:** Ajanda, Çalar Saat, Hesap makinesi, Takvim, Java MIDP 2.0
- **Kişiselleştirme/Özelleştirme:** İndirilebilir Hareketli GIF, İndirilebilir Java Uygulamaları, İndirilebilir Resim, İndirilebilir Zil Melodileri, Ekran Koruyucu, Duvar Kağıdı
- **Metin girişi:** T9

### Bağlanabilirlik

- **Kulaklık:** Alttaki konektör üzerinden

### Aksesuarlar

- **Opsiyonel aksesuarlar:** Taşıma kılıfı, Araç şarj cihazı, Boyun askısı, Evrensel araç kiti, Lüks kulaklık
- **Standart Paket İçeriği:** Pil, Şarj Cihazı, Ahize, Uluslararası Garanti, SAR bilgi broşürü, Kullanım Kılavuzu

### Güç

- **Pil kapasitesi:** 1200 mAh
- **Pil Tipi:** Li-ion
- **Şarj süresi:** 3,45 hours sa
- **Bekleme süresi:** up to 1000 hrs
- **Konuşma süresi:** 10 saate kadar

### Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Kurşunsuz lehimli ürün

## Ürün özellikleri

### Up to 40 days of standby time

*Better than ever battery life! The phone can be on and in standby mode continuously for 40 days on a single charge.*

### Up to 10 hours of talk time

*Talk longer too! Now enjoy up to 10 hours of conversation with a single charge, reducing the need to travel with a charger.*

### 1000 rehber girişi

*Her biri 5 numara olmak üzere hafızada 1000 kişiye kadar saklama kapasitesi sayesinde tüm iş ve kişisel bağlantılarınız elinizin altında.*

### 250 SMS storage capacity

*The phone features extra memory capacity to store up to 250 SMS (Short Message Service) messages, allowing you to keep more of your precious messages than ever before.*

### Large end user memory

*Large built-in memory allows you to store personal data such as SMS (Short Message Service) messages, contacts, and downloadable content such as wallpaper, ringtones, and more. Store up to 250 SMS messages and up to 1000 contacts, as well as downloadable content.*

### Parlak 65K renkli OLED ekran

*Telefonunuzda her şeyi süper parlaklıkta görüntülemeniz için 128x128 piksel çözünürlüklü tam renkli 65K ana OLED ekran. Net ve canlı renklerle görüntülerinizin ve resimlerinizin keyfini çıkarın.*

