



Philips
Xenium

9@9e

CT6618



Intense power for serious business

Designed for powered performance

The executive-styled Philips Xenium 9@9e has the stamina to keep you connected, with up to a month of standby time, 8.5 hours of talk time, key features to help you stay organized, and a 1.3 megapixel camera with progressive digital zoom.

Her zaman hazır

- 1 aya kadar bekleme süresi
- 8,5 saate kadar konuşma süresi

Yoldaki sekreteriniz

- Sesli randevu hatırlatıcı
- Her birine 5 numara kaydedilebilen 1000 girişlik telefon rehberi
- 30 dakika ses kayıt kapasitesi

High-quality snapshots

- Net ve keskin görüntü kalitesi için 1,3 megapiksel kamera
- Progressive digital zoom of up to 4x

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Boyutlar

- Form Faktörü: İstiridye kabuğu
- Anten: Entegre
- Ahize boyutları: 89.9x47x25.5 mm
- Ahize ses seviyesi: 95 cc
- Ahize ağırlığı: 105 g
- Ahize rengi: Executive black, Elegant silver

Güç

- Konuşma süresi: 8,5 saate kadar
- Bekleme süresi: 850 saate kadar
- Şarj süresi: 2,5'tan az sa
- Pil kapasitesi: 1100 mAh
- Pil Tipi: Li-ion
- Elektrik Geliştirmeleri: Yedek pil

Hareketsiz Resim Çekme

- Kamera: Entegre
- Resim çözünürlüğü: 1,3 M
- Dijital zoom: x2, x4
- Resim Modu: Normal, Gece modu, Otomatik zamanlayıcı modu
- Resim dosya formatı: JPEG
- Görüntü sensörü tipi: CMOS
- Özel efektler önizleme modu: Gri tonlama, Sepya, Edge, Dijital, Kabartma, Negatif renk

Görüntü/Ekran

- Ana Ekran Teknolojisi: UFB
- Ana Ekran Renkleri: 65536
- Ana Ekran Çözünürlüğü: 128x160 piksel
- Metin satır sayısı: 7 adete kadar
- Altyazı Gösterim Çözünürlüğü: 80x48 piksel

Resim tekrar oynatma

- Resim sıkıştırma formatı: BMP, GIF, GIF (87a ve 89a), JPEG
- Görüntü geliştirme: Fotoğrafları düzenleyin (renkler, filtreler), Görüntü ve İkonlar, Döndürme
- Slayt gösterisi

Ses

- Zil sesleri: Polifonik (64 ton)

Ses Kayıt

- Ses kayıt: evet, AMR

müzik çalma

- Desteklediği ses formatları: ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

ses kaydı

- Kayıt süresi: 30 dakikaya kadar

Depolama Ortamı

- Kullanıcı hafızası: 20 MB

Ağ Özellikleri

- Mesajlaşma: Birleşik SMS (Uzun SMS), E-posta, Hazır mesajlar (SMS,MMS), EMS / sürüm 4, Hızlı SMS, MMS, Multimedya Mesaj Servisi, SMS CB (Hücre Yayını), SMS (Kısa Mesaj Servisi)
- Servisler: SIM Araç Kiti / Sürüm 99, OTA donanımı (WAP,MMS), WAP Tarayıcısı Teleca2.0, WAP 1.2.1
- GPRS (Rx+Tx): Sınıf 10 (4+2), Sınıf B
- Ses Codec'i: FR/EFR/AMR
- GSM bandı: 900, 1800, 1900 MHz

kolaylıklar

- Kişisel Bilgi Yönetimi: Yaz saati, Saat Dilimi, Akıllı Telefon Rehberi, Vcard Gönderme ve Alma
- Kişiselleştirme/Özelleştirme: İndirilebilir Hareketli GIF, İndirilebilir Java Uygulamaları, İndirilebilir Resim, İndirilebilir Zil Melodileri, Fotocall, Duvar Kağıdı
- Konuşma Tanıma: Konuşma Kaydı, Ses Komutu, Sesle Arama, Sesli Not Kaydı, Ses Tanıma
- Saat/Sürüm: Analog, Dijital, Uluslararası saat
- Kullanım kolaylığı: Ahizesiz görüşme modu, Kısayol Tuşları, Ekran Koruyucu Dijital Saat, Titreşim
- Dolaşma Kolaylığı: aktif kapak, Animasyonlu Renkli Matris
- Oyunlar ve uygulamalar: Ajanda, Çalar Saat, Hesap makinesi, Takvim, Java MIDP 2.0, Uluslararası dönüştürücü, Sesli randevu animatörü
- Multimedya: Foto Talk

Bağlanabilirlik

- Kulaklık: Alttaki konektör üzerinden
- Seri bağlantılar: USB altından bağlantı kablosu
- Eşzamanlama PC düzenleyicisi: Lotus Notes, MS Outlook
- Kablosuz bağlantılar: Kızılötesi

Aksesuarlar

- Standart Paket İçeriği: Pil, CD ROM (Cep Telefonu Araçları), Şarj Cihazı, Uluslararası Garanti, SAR bilgi broşürü, Kullanım Kılavuzu
- Opsiyonel aksesuarlar: Taşıma kılıfı, Araç şarj cihazı, Lüks kulaklık, TV Bağlantısı, Evrensel araç kiti, USB veri kablosu + PC yazılımı

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Ağır metaller: Kurşunsuz, Cıvasız
- Ambalaj malzemesi: Karton, PET, PS

Ürün özellikleri

1 aya kadar bekleme süresi

Telefon, tek bir şarjla 1 aya kadar sürekli açık ve bekleme modunda kalabilir.

8,5 saate kadar konuşma süresi

Telefon, tek bir şarjla 8,5 saate kadar konuşma süresini destekleyebilir.

Sesli randevu hatırlatıcı

Randevu zamanını kullanıcılara sesli uyarıyla hatırlatacak mesajlar yaratmak için, gelişmiş ajanda fonksiyonu.

1000 rehber girişi

Her biri 5 numara olmak üzere hafızada 1000 kişiye kadar saklama kapasitesi sayesinde tüm iş ve kişisel bağlantılarınız elinizin altında.

30 dakika ses kaydı

30 dakikaya kadar sesli not, sesli ajanda veya konferans görüşme kaydedebilir, daha sonra göz atmak üzere telefonun hafızasına kaydetmek için MMS (Multimedya Mesajlaşma Servisi) yoluyla ses içeriği yükleyebilirsiniz.

1.3 megapixel camera

Capture your most precious memories with the clearest, sharpest picture quality imaginable through stunning 1.3 megapixel resolution. Press camera side key to take vibrant pictures to use for wallpaper and fotocall, or to send later via MMS.

4x progressive digital zoom

You can zoom the picture in and out to 4 times the original. When in camera mode, simply press the "Up" or "Down" navigator key to quickly zoom in or out. Pressing the "Up" or "Down" navigator key for a longer time continuously zooms the photo in or out.

