



Philips
Xenium

9@9k

CT9A9KBLK



Прорыв в сроке службы батареи

С Philips Xenium 9@9k вы на связи как никогда долго. Прорыв в сроке службы батареи удваивает питание до двух месяцев работы в режиме ожидания. Главное, тонкий компактный телефон всегда с вами.

Постоянно активна и подключена

- До 2 месяцев в режиме ожидания
- До 17 часов разговора
- Наслаждайтесь 35 часами музыки

Усиьте свои мультимедийные впечатления

- Отличное звучание музыки и мелодий звонков в формате MP3
- Качественный встроенный радиоприемник FM
- Слот для карт памяти MicroSD служит для расширения памяти / хранения данных

Информация на кончиках пальцев

- Телефонная книга на 1000 записей
- Большой объем памяти для 300 SMS
- Bluetooth для простого беспроводного соединения с другими устройствами

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Размеры

- **Размеры изделия (ШхГхВ):** 42x18,7x104,3
- **Вес продукта:** 0.108 кг
- **Коэффициент формы:** Леденцовый
- **Антенна:** Встроенный
- **Цвет трубки:** Majestic Black

Изображение/дисплей

- **Технология основного дисплея:** TFT
- **Цвета основного дисплея:** 65536
- **Разрешение основного дисплея:** 128x160 пиксель
- **Строки текста:** 6
- **Размер экрана по диагонали:** 1,8

Создание фотоснимков

- **Камера:** Встроенный
- **Разрешение изображения:** VGA (640x480), 176x220, 128x160
- **Режим изображения:** Режим автоспуска, Непрерывно, Ночной режим
- **Формат файла с изображениями:** JPEG
- **Тип датчика изобр.:** CMOS
- **Редим просмотра спецэффектов:** сепия, Синий эффект, Черно-белый
- **Качество изображения:** Нормальное, Тонкое, Сверхтонкое

Воспроизведение неподвижных изображений

- **Формат сжатия изображения:** Формат BMP, GIF (87a и 89a), JPEG, WBMP

Видео захват

- **Разрешение датчика изображения:** VGA пиксель
- **Тип датчика изобр.:** CMOS
- **Видеоформат:** H.263, Формат MPEG4
- **Видеоразрешение:** Sub-QCIF
- **Частота кадров:** 15 fps

Воспроизведение видео

- **Форматы сжатия:** Формат MPEG4, H.263
- **Частота кадров (fps):** 25
- **Разрешение (пкс):** 128x96

Звук

- **Звонки:** Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок голосового сообщения-напоминания

Захват аудиоданных

- **Запись голоса:** Да, Технология AMR

Аудиовоспроизведение

- **Поддерживаемые аудио форматы:** Технология AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV

Хранение на медиа-носителе

- **Емкость встроенной памяти:** 128 МБ флэш + 64 МБ ОЗУ
- **Типы карт памяти:** Микро Secure Digital (SD)
- **Управление памятью:** Состояние памяти, Динамическое перераспределение памяти
- **Память пользователя:** 2 МБ
- **Максимальная вместимость карты памяти:** 2 ГБ

Сетевые функции

- **Сообщение:** Объединенные SMS (длинные SMS), MMS (обмен мультимедийными сообщениями), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких

сообщений), Многоадресное SMS, Предустановки SMS, Предоставление OTA WAP

- **Услуги:** Обеспечение OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit/ Выпуск 99, WAP 2.0
- **GPRS (прием + передача):** Класс 10 (4+2), Класс B
- **Голосовой кодек:** FR/EFR/AMR/HR
- **Частота GSM:** 900, 1800, 1900 МГц

Удобство

- **Распределение вызовов:** Перенаправление вызова, Удержание вызова, Время разговора, Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова, вызов в конференцию, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки, Брандмауэр
- **Управление персональной информацией:** Интеллектуальная телефонная книга, Защита, С писк заданий
- **Персональные/Пользовательские настройки:** Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Функция Fococall, Обои, Мелодии звонков
- **Распознавание речи:** Запись разговора, Долгое голосовое напоминание
- **Часы/Версия:** Цифровой, Мультиязычные часы
- **Простота в использовании:** Режим Handsfree, «Горячие» клавиши, Режим во время полета, Блокировка клавиатуры, Настраиваемые кнопки, Виброрежим
- **Кнопки и органы управления:** 4-позиц. клавиша навигации и "Ввод", Функциональные клавиши
- **Настройка громкости:** Да
- **Игры и приложения:** Будильник, Калькулятор, Календарь, Лунный календарь, Секундомер, Таймер обратного отсчета, Конвертер валют
- **Язык ввода в T9:** Упрощенный китайский, Китайский традиционный, Английский, Французский, Русский, Турецкий
- **Язык интерфейса пользоателя:** Упрощенный китайский, Китайский традиционный, Английский, Французский, Индонезийский, румынский, Русский, Тайский, Турецкий, Украинский, Вьетнамский
- **Встроенные игры:** 3

Возможность соединения

- **Наушники:** Через разъем Mini USB
- **Беспроводное соединение:** Bluetooth

Аксессуары

- **Стандартное содержимое упаковки:** Батарея, CD ROM (Инструменты для моб. телефона), Зарядное устройство, Телефонная трубка, С стереогарнитура, Руководство пользователя, Кабель данных USB

Питание

- **Время разговора:** до 17 часов
- **Время нахождения в режиме ожидания:** до 2 месяцев
- **Время зарядки:** 4 ч
- **Емкость батарей:** 1790
- **Тип батарей:** Литий-ионная
- **Сбережение ресурса батарей:** Автоматическое включение/выключение

Эко-характеристики

- **Припой в изделии не содержит свинца:** Да



Основные передовые технологии

До 2 месяцев в режиме ожидания

Одной зарядки хватает на 2 месяца работы в режиме ожидания.

До 17 часов разговора

Одной зарядки хватает на 17 часов работы в режиме разговора.

До 35 часов воспроизведения музыки

Наслаждайтесь возможностью 35 часами музыки от одной зарядки.

Воспроизведение и мелодии звонков в MP3

Воспользуйтесь кабелем данных или внешней картой памяти для переноса MP3-файлов на телефон и наслаждайтесь превосходным звучанием на ходу. Мелодию звонка можно выбрать и из ваших MP3-файлов.

радиовещание FM

Наличие радиоприемника FM позволяет повсюду слушать любимые радиопередачи благодаря мобильному телефону и его стереогарнитуре.

Слот для карт памяти MicroSD

Теперь, вставив в встроенный в телефон слот карту памяти MicroSD можно увеличить объем памяти для хранения мультимедийных файлов.

Телефонная книга на 1000 записей

Телефонная книга с большой памятью позволяет с удобством хранить и извлекать подробные данные деловых и личных контактов. В списке полей по умолчанию можно быстро и легко выбрать необходимые для сохранения до 1000 записей.

Объем памяти - 300 SMS-сообщений

Телефон оснащен дополнительной памятью для хранения до 300 сообщений SMS (Short Message Service), что позволяет сохранять больше чем раньше ценных сообщений.



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 1.0.2

12 NC: 8670 000 37075
EAN: 87 12581 39540 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com