



Philips
Xenium

9@9w

CT9A9WBLK

Невероятный срок службы аккумулятора!

Лучший в своем классе телефон Philips Xenium 9@9w обеспечивает постоянную связь благодаря невероятному сроку службы аккумулятора. Ваш стильный и плоский компаньон отличается наличием двух SIM-карт для переключения телефонных номеров, что делает его действительно удобным и надежным.

Постоянно активна и подключена

- До 1 месяца в режиме ожидания
- До 8 часов разговора

Максимальная мобильность

- Две SIM-карты для простого переключения номеров

Усиьте свои мультимедийные впечатления

- Камера 2 мегапикселя
- Отличное звучание музыки и мелодий звонков в формате MP3
- Видеозапись и воспроизведение в формате MPEG4 и H263
- Слот для карт памяти MicroSD служит для расширения памяти / хранения данных

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

До 1 месяца в режиме ожидания

Одной зарядки хватает на 1 месяц работы в режиме ожидания.

До 8 часов разговора

Одной зарядки хватает на 8 часов работы в режиме разговора.

2 SIM-карты, 1 телефон

Воспользуйтесь простой возможностью переключения номеров телефона без необходимости вынимать и вставлять SIM-

карты. Мобильный телефон Philips специально предназначен для работы с двумя SIM-картами. Для переключения между ними нужно просто выбрать одну из SIM-карт в меню телефона.

Камера 2 мегапикселя

Фиксируйте важные для вас мгновения с помощью потрясающей камеры с самым четким и контрастным изображением и разрешением в 2 мегапикселя. Нажмите кнопку камеры и создайте реалистичные

снимки, которые можно использовать в качестве заставок или для сопровождения вызова, или для отправки по MMS.

Воспроизведение и мелодии звонков в MP3

Воспользуйтесь кабелем данных или внешней картой памяти для переноса MP3-файлов на телефон и наслаждайтесь превосходным звучанием на ходу. Мелодию звонка можно выбрать и из ваших MP3-файлов.



Характеристики

Питание

- Емкость аккумулятора: Ионно-литиевая 920мА/ч
- Сбережение ресурса батарей: Автоматическое включение/выключение
- Время нахождения в режиме ожидания: до 1 месяца (в GSM900, DRX9)
- Время разговора: до 8 часов (в GSM1800, PCL15, DTX ОТКА.)

Изображение/дисплей

- Цвета основного дисплея: 262 К
- Размер дисплея по диагонали (в дюймах): 1,93" (дюйм)
- Разрешение основного дисплея: 220x176 пиксель
- Технология основного дисплея: TFT

Размеры

- Антенна: Встроенный
- Коэффициент формы: Леденцовый
- Цвет трубки: Титановый черный, Титановый кокосовый
- Габариты трубки: (103 x 52 x 12) мм
- Вес трубки: 90 г (с батареей) / 71 г (без батареи)

Сетевые функции

- Частота GSM: 900, 1800, 1900 МГц
- Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
- GPRS (прием + передача): Класс 10 (4+2), Класс В
- Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, EMS / 4 редакция, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), Многоадресное SMS
- Услуги: Обеспечение OTA (WAP/MMS), SIM Toolkit/ Выпуск 99, WAP 2.0, DRM (совмещенная доставка), Поддержка DRM (механизм forward lock), DRM (отдельная доставка)

Звук

- Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона)

Создание фотоснимков

- Камера: Встроенный
- Цифровое увеличение: 8x
- Тип датчика изобр.: CMOS
- Разрешение изображения: 176x220, QVGA (320x240), SXGA (1280x1024), 2M (1600x1200), VGA (640x480)
- Качество изображения: Нормальное, Высокие, Низкие
- Формат файла с изображениями: JPEG
- Просмотр частоты кадров: 30 кадров в секунду
- Режим изображения: Ночной режим, Режим автоспуска, Многократная съемка
- Режим просмотра спецэффектов: Черная доска, Синий эффект, Выполненный тиснением, Эффект Green, Оттенки серого, Сепия, Набросок, Белая доска, Синий орнамент, Негатив, Контрастность, Медный орнамент,

- Серый негатив, Нормальное
- Баланс белого: Авто, Облачность, Дневного света, Флуоресцентные, Блестящий, Накаливания

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: Формат MPEG4, H.263
- Разрешение (пксл): 176x144, 128x160, 128x96, 220x176
- Частота кадров (fps): 30

Запись видео

- Форматы сжатия: H.263, Формат MPEG4
- Разрешение (пксл): 220x176
- Частота кадров: 15 fps

Воспроизведение аудио

- Поддерживаемые аудио форматы: Технология AMR, Midi, MP3, AAC, AAC+, ADPCM, WAV, AWB

Запись аудио

- Запись голоса: Да, Технология AMR, AWB, WAV

Аудиозапись

- Запишите собственный голос: Да
- Время записи: Зависит от формата аудио и наличия свободной памяти (AMR: до окончания памяти; WAV: макс. 50 мин.; AWB: макс. 3,8 часа)

Хранение на медианосителе

- Типы карт памяти: Микро Secure Digital (SD)
- Управление памятью: Состояние памяти, Динамическое перераспределение памяти
- Память пользователя: 11 МБ
- Максимальная вместимость карты памяти: 2 ГБ

Удобство

- Кнопки и органы управления: 4-позиц. клавиша навигации и "Ввод", боковые клавиши, Функциональные клавиши
- Распределение вызовов: Стоимость вызова, Счетчики вызовов, Перенаправление вызова, Удержание вызова, Время разговора, Ожидание вызова, Идентификатор входящего вызова, вызов в конференцию, Экстренный вызов, Прямая передача вызова, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки
- Простота навигации: Анимированная цветная матрица
- Простота в использовании: Режим Handsfree, «Горячие» клавиши, Блокировка клавиатуры, Настраиваемые кнопки, Виброрежим, Режим во время полета
- Игры и приложения: Расписание, Будильник, Калькулятор, Календарь, Java MIDP 2.0, Конвертер валют, Лунный календарь, Секундомер
- Язык интерфейса пользователя: Упрощенный китайский, Китайский традиционный, Английский, Индонезийский, Тайский,

- Вьетнамский, Французский, румынский, Русский, Турецкий, Украинский
- Управление персональной информацией: Переход на летнее время, Временные зоны, Интеллектуальная телефонная книга, Мультиязычные часы, Список заданий

Возможности подключения

- Наушники: Через разъем Mini USB
- Возможности модема: CSD (Голос, Данные), GPRS
- Беспроводное соединение: Bluetooth
- Функция PC Link: USB 1.1
- Профили Bluetooth: A2DP, Режим Handsfree, Наушники, Профиль Object push

Аксессуары

- Стандартное содержимое упаковки: Батарея, CD ROM (Инструменты для моб. телефона), Зарядное устройство, Стереогарнитура, Руководство пользователя, Кабель данных USB, Телефонная трубка

Эко-характеристики

- Упаковочный материал: Картонная коробка
- Тип упаковки: Подарочная коробка
- Припой в изделии не содержит свинца: Да



Дата выпуска 2009-05-14

Версия: 2.0.1

12 NC: 8670 000 36502
EAN: 87 12581 39096 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Указанные спецификации основаны на начальной полной зарядке аккумулятора, проверенного в лабораторных условиях при выключенном устройстве Bluetooth. Фактическая работа зависит от поставщика услуг сети и способа использования.