

Philips  
Récepteur hertzien  
numérique

DTR220



# Télévision numérique gratuite

Installation en moins de 5 minutes

Profitez d'une meilleure qualité d'image pour regarder vos programmes télévisés dans un design élégant un compact.

#### Plus de qualité

- 2 prises péritel pour connecter le téléviseur et une autre source
- Sortie Dolby Digital-Bitstream pour son Surround
- La puce intégrée Pulse Killer neutralise les interférences.

#### Plus de possibilités

- Accès aux chaînes de télévision et de radio numériques gratuites

#### Plus de simplicité

- Installation rapide et automatique des nouvelles chaînes
- Guide électronique de programmes 7 j. pour ne rien rater
- Accès direct au télétexte via un bouton situé sur la télécommande.

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

# Caractéristiques

## Tuner/Réception/Transmission

- DVB: Terrestre
- Type de démodulation: COFDM 2K/8K, Compatible MPEG-2 DVB, Réseau : MFN/SFN, QAM, MDPQ
- Gamme de fréquence d'entrée: 174 à 862 MHz

## Connectivité

- Interface de l'antenne terrestre: Entrée RF, IEC 169-2, Sortie RF (dérivation), IEC 169-2
- Sortie péritel TV: CVBS, RVB, Audio G/D
- Sortie péritel pour magnétoscope: Audio G/D, CVBS
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Plug-and-play

## Praticité

- Installation aisée: Installation automatique
- Contrôle parental: Verrouillage par code PIN
- Interface utilisateur: Mise à niveau par liaison radio, Modes TV et radio, Mise à jour auto. des programmes, ESG Now & Next
- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle parental
- Nb d'enregistrements programmables: 8

## Décodage vidéo

- Format de compression: MPEG-2 MP@ML (définition std)

- Résolution: jusqu'à 720 x 576 entrelacé
- Format de l'image: 16/9, 4/3 Letterbox, 4/3 Pan Scan

## Décodage audio

- Format de compression: MPEG couche I/II
- Système audio: Sortie Dolby Digital, Stéréo, Mono

## Spécifications système

- Capacité de la mémoire flash: 2 Mo
- Capacité de la mémoire vive: SDRAM 8 Mo

## Puissance

- Puissance électrique: 230 V CA/50 Hz à 12 V CC
- Consommation électrique: 7 W
- Consommation en veille: 5 W

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 199,4 x 33,4 x 95,1 mm
- Dimensions du carton (l x P x H): 258 x 173 x 58
- Poids: 0,4 kg
- Poids (emballage compris): 1,0 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, Mode d'emploi
- Batteries: 2 x AAA



# Points forts

## Installation et mises à jour automatiques

Avec le lancement de la télévision numérique terrestre, de nouvelles chaînes vous sont proposées. En conséquence, la numérotation des chaînes peut changer temporairement pendant la période de transition. Pour avoir la certitude de profiter de toutes les chaînes disponibles, le produit doit pouvoir rechercher et installer automatiquement les nouvelles chaînes. Ce produit est doté d'un tuner très sensible qui recherche d'éventuelles nouvelles chaînes dans le réseau de diffusion à chaque mise hors tension. S'il détecte un nouveau service, celui-ci est automatiquement mis à jour et enregistré dans la liste des chaînes.

## Guide électronique de programmes 7 j.

Vous aimeriez connaître le programme TV du jour, ou même de la semaine ? Vous auriez ainsi l'assurance de ne manquer aucune de vos émissions favorites car vous pourriez prévoir vos soirées ou programmer des enregistrements à l'avance. Le guide électronique de programmes fait partie intégrante des données de diffusion et, lorsqu'il est disponible, ce récepteur compile toutes les informations sur les programmes pour les 7 jours à venir, puis génère une liste très lisible pour vous. Le guide électronique de programmes est accessible via le menu ou via la touche correspondante de la télécommande.

## 2 prises péritel

Les 2 prises péritel vous permettent de connecter deux périphériques simultanément : une prise pour le téléviseur et l'autre pour un lecteur/enregistreur de DVD ou un magnétoscope permettant d'enregistrer des programmes ou pour un lecteur, comme un lecteur de DVD ou Blu-ray. Il suffit de connecter les prises péritel du téléviseur à celle de l'appareil souhaité via un câble péritel pour que les signaux vidéo soient transmis.

## Télétexte direct via la télécommande

Ce bouton, également situé sur la télécommande de votre téléviseur, vous permet d'accéder directement au télétexte.

## Sortie Dolby Digital-Bitstream

Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

## Chaînes de télévision gratuites

Vous souhaitez continuer à regarder les programmes publics que vous connaissez, en qualité numérique, et profiter également de toutes les nouvelles chaînes disponibles après le passage au numérique ? C'est possible sans abonnement, et sans frais.

## Puce Pulse Killer

Les interférences électriques sont neutralisées par une puce intégrée appelée Pulse Killer.



Date de publication  
2010-02-26

Version: 4.0.24

12 NC: 8670 000 30417  
EAN: 87 12581 33826 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)