

Philips  
Harddisk/DVD-opptaker

DVDR3330H



SHOWVIEW



## Harddisk/DVD-opptaker

Spill inn på harddisken uten noen gang å måtte bekymre deg for hvor du skal lagre det. Behold det du liker i varig, digital kvalitet på DVD.

### Se det du vil - når du vil se det

- Spill inn mer enn 250 timer med TV-programmer på en 160 GB harddisk
- Direktesendt TV på pause med ett trykk, funksjon som stopper handlingen
- Øyeblikkelig repetisjon for direktesendte TV-øyeblikk igjen med ett trykk
- FlexTime for å se begynnelsen av filmen mens slutten av filmen blir tatt opp

### Innspilling på den enkle måten

- i.LINK digital inngang for perfekte digitale videokamerakopier
- ShowView for rask og enkel programmering
- VPS/PDC tar opp et TV-program fra begynnelse til slutt
- Dual Media tar opp både DVD+R/RW og DVD-R/RW

### Spiller alt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Bilder: bilde-CD (JPEG)
- Musikk: CD, CD-R/RW og MP3-CD



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Bilde/skjerm

- **A/D-konverter:** 10 bits, 54 MHz
- **D/A-omformer:** 10 bits, 54 MHz

### Lyd

- **A/D-konverter:** 24 bit, 96 kHz
- **D/A-omformer:** 24 bit, 96 kHz

### videoopptak

- **Innspillingsystem:** PAL
- **Komprimeringsformater:** MPEG2
- **Innspillingsmodi:** HQ (High Quality), SP (Standard Play), SPP (Standard Play Plus), LP (Long Play), EP (Extended Play), SLP (Super Long Play), SEP (Super Extended Play)
- **Audiokomprimering:** Dolby Digital

### Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** CD-R/CD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, Video-CD/-SVCD
- **Komprimeringsformater:** MPEG2, MPEG1
- **Avspillingsystem for videoplater:** NTSC, PAL

### Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, Flerkanals MPEG2, PCM
- **MP3-bithastigheter:** 80–320 kbps

### Stilbildevisning

- **Avspillingsmedier:** Bilde-CD
- **Bildekomprimeringsformat:** JPEG
- **Bildeforbedring:** Snu, Lysbildefremvisning, Zoom

### Lagringsmedium

- **Harddiskkapasitet:** 160 GB
- **Innspillingsmedium:** DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **HDD-opptaksforbedringer:** Øyeblikkelig repetisjon, Tidsforskyvningsbuffer

### Tuner/mottak/sending

- **Antenneinngang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **TV-system:** PAL, SECAM

### Tilkoblingsmuligheter

- **Front:** Audio v/h inn, CVBS inn, S-video Y/C, i.Link (DV-inngang)
- **Andre tilkoblinger:** SCART I (CVBS, S-video/RGB ut), SCART2 (CVBS, S-video/RGB inn), Komposittvideo (CVBS) ut, S-Video ut, Analog audio venstre/høyre ut, Digital koaksialutgang, Digital optisk utgang, RF-antenne inn / TV ut

### Anvendelighet

- **Utvidede programmeringsmuligheter:** Automatisk satellittopptak, Daglig/ukentlig opptaksprogrammering, Manuell tidsprogrammering, ShowView, VPS/PCD innspillingskontroll
- **Barnebeskyttelse:** Foreldrekontroll
- **Klokke:** Smart Clock
- **Digital innholdshåndtering:** Digital Photo Manager
- **Enkel installering:** Autoinstallering
- **Programmerbare begivenheter:** 8

### Effekt

- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50 Hz
- **Effektforbruk i standby:** 3,0 W
- **Effektforbruk:** 28 W

### Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, Antennekabel, Batterier til fjernkontroll, Full SCART-kabel, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Garantisertifikat
- **Fjernkontroll I2NC:** 242254900587

### Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 435 x 65 x 340 mm
- **Vekt, apparat:** 4 kg
- **Produktvekt:** 6 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 437 x 155 x 516 mm

## Produktthødepunkter

### 160 GB harddisk (250 timer)

#### Direktesendt TV på pause med ett trykk

Ta styringen og sett direkteendt TV på pause. Når opptaksfunksjonen er slått på, vil et stort innebygd minne automatisk begynne å ta opp programmet du ser på, slik at du når som helst kan sette det "direktesendte" programmet på pause, velge repetisjon eller lagre det. Hvis du trenger et avbrett, kan du sette programmet på pause ved å trykke på en knapp og deretter fortsette å se på programmet når det passer deg.

#### Øyeblikkelig repetisjon

Med øyeblikkelig repetisjon er det du som har kontrollen over spennende TV-øyeblikk, slik at du kan nyte et spesielt TV-øyeblikk, for eksempel en scene i en film eller en fotballkamp, umiddelbart, bare ved å trykke på en knapp. Harddisken kan spille av en hvilken som helst scene mens den fortsetter å ta opp TV-programmet.

#### i.LINK digital inngang

i.Link, også kjent som IEEE 1394 og FireWire, overfører alle lyd- og bildesignaler gjennom samme kabel digitalt, uten at kvaliteten på bilde og lyd blir dårligere. Med i.Link digital videoinngang kan du kopiere hjemmevideoer med den opprinnelige digitale bildekvaliteten.

#### Dual Media

Philips DVD-opptakere støtter "Dual Media"-opptak – muligheten til å gjøre opptak på platetyperne DVD+R/RW og DVD-R/RW. Uansett hvilke plater du kjøper, vil Philips-opptakeren alltid gi fullstendig kompatibel opptak, som kan spilles av på alle DVD-spillere.



Utgivelsesdato  
2007-10-29

Versjon: 12.0

12 NC: 8622 810 12641  
EAN: 87 10895 90536 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)