

Philips  
DVD-Recorder mit  
Festplatte

160 GB

DVDR7260H



SHOWVIEW



DVB

## Digitalfernsehen aufnehmen und speichern

Ein DVD-Recorder mit Festplatte höchster Qualität für ein ultimatives audiovisuelles Erlebnis. Zusätzlicher Bedienkomfort durch GUIDE Plus+.

### Praktisch aufzeichnen, übertragen oder archivieren

- Nehmen Sie mehr als 250 Stunden Fernsehen auf einer 160 GB Festplatte auf
- Digitaler TV-Tuner (DVB-T) für Direktaufnahmen
- i.LINK-Digitaleingang für perfekte Camcorderkopien

### Einfache Aufnahme und Wiedergabe

- GUIDE Plus+ On Screen TV Guide
- One Touch Pause Live TV hält das Bild sofort an
- Instant Replay: Mit einem Tastendruck schöne TV-Momente erneut erleben
- FlexTime: Ein Programm schon während der Aufnahme ansehen

### Wiedergabe und Aufzeichnung der gewünschten Inhalte

- Dual Media: Aufzeichnung auf DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Wiedergabe der Formate MP3, JPEG

### Überragende Audio- und Videoqualität

- 5.1 Mehrkanal-Audio-Aufnahme von Programmen über die Set-Top-Box



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technische Daten

### Bild/Anzeige

- **A/D-Wandler:** 11 Bit, 27 MHz
- **D/A-Konverter:** 9 Bit, 27 MHz
- **Bild-Verbesserung:** Progressive Scan, Faroudja DCDi

### Sound

- **A/D-Wandler:** 24 Bit, 192 kHz
- **D/A-Konverter:** 24 Bit, 96 kHz

### Videoaufnahme

- **Aufnahmemodi:** High Quality (HQ), Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long Play (LP), Extended Play (EP), Super Long Play (SLP), Super Extended Play (SEP)
- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2
- **Aufnahme-System:** PAL
- **Audio-Komprimierung:** Dolby Digital
- **Aufnahme-Medien:** Festplatte (HDD), DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL

### Wiedergabe

- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2
- **Wiedergabemedien:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD

### Audiowiedergabe

- **Komprimierungs-Format:** Dolby Digital, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM
- **Wiedergabemedien:** Audio-CD, CD-R/RW

### Standbildwiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD-R/RW
- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Alben erstellen, Foto-Bearbeitung (Farben, Filter), Fotos umdrehen, Drehen, Diashow

### Speichermedien

- **Festplattenkapazität:** 160 GB
- **HDD-Aufnahmeoptimierung:** FlexTime, Instant-Jump, Instant Replay, Pause Live TV, Time Shift Buffer
- **Kopieren von HDD auf DVD:** Schnellkopieren (direktes Kopieren)

### Tuner/Empfang/Übertragung

- **DVB:** Terrestrisch
- **TV-System:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM L/L'

### Anschlussmöglichkeiten

- **Vordere/seitliche Anschlüsse:** i.LINK-DV-Eingang (IEEE 1394, 4-polig), S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang
- **Rückseitige Anschlüsse:** Analoger L/R Audio-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, DVBT-Eingang, DVBT-Ausgang, G-LINK, HF-Antenneneingang/TV-Ausgang, 2x SCART

### Komfort

- **Elektronische Programmzeitschrift (EPG):** GUIDE Plus+
- **Disc-Verzeichnis:** Bis zu 9.000 Titel, Bis zu 999 Discs
- **programmierbare Ereignisse:** 25
- **Verbesserte Programmier-/Timerfunktion:** Automatische Satelliten-Aufnahme, Tägliches/Wöchentliches Repeat-Programm, Manueller Timer, One Touch Recording, ShowView, VPS/PDC-Aufnahmesteuerung

### Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Schnellstartanleitung, Betriebsanleitung, Full SCART-Kabel, IR-Blaster, Netzkabel, Antennenkabel, 2 AA-Akkus, Fernbedienung
- **Fernbedienung 12NC:** 2422 549 00923

### Abmessungen

- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 549 x 160 x 443 mm
- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 435 x 76 x 335 mm
- **Gerätegewicht:** 5,13 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 8,1 kg

### Stromversorgung

- **Stromverbrauch:** <38 W
- **Stromversorgung:** 220 bis 240 V, 50 Hz
- **Standby-Stromverbrauch:** <3

## Wichtige Produktinfos

### Dual Media

Philips DVD-Recorder unterstützen die Aufnahme auf zweierlei Medien, nämlich auf DVD+R/RW, DVD-R/RW und DVD+R DL. Der Recorder bespielt alle DVD-Rohlinge, die auch mit allen DVD-Playern kompatibel sind.

### GUIDE Plus+ On Screen TV Guide

GUIDE Plus+ ist eine kostenlose elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm, die Sie über das Fernsehprogramm der nächsten Tage informiert und Ihnen die Möglichkeit gibt, den Timer des DVD-Recorders mit einem einzigen Tastendruck zu programmieren.

### One Touch Pause Live TV

Pause Live TV gibt Ihnen die absolute Kontrolle. Sobald der Recorder eingeschaltet ist, nimmt ein sehr großer integrierter Speicher das Fernsehprogramm auf. Dadurch haben Sie die Möglichkeit das Programm jederzeit anzuhalten, erneut abzuspielen oder zu speichern. Wenn Sie sich eine Pause gönnen möchten, können Sie Ihr Live-Fernsehprogramm mit nur einen Tastendruck anhalten, und weiter ansehen, wann immer es Ihnen am besten passt.

### Instant Replay

Instant Replay gibt Ihnen die Kontrolle über aufregende Fernsehmomente, damit Sie wichtige Szenen in einem Film oder Sportereignis mit einem Tastendruck sofort noch einmal genießen können. Die Festplatte kann jede Szene wiederholen und dabei gleichzeitig das Programm weiter aufnehmen.

### Flex-Time

Dank der enormen Festplattengeschwindigkeit können Sie sich mit FlexTime ein Programm schon während der Aufzeichnung ansehen.

### Digitaler TV-Tuner (DVB-T)

Mit dem integrierten DVB-T-Tuner können Sie terrestrische Digitalfernsehprogramme anschauen oder aufnehmen. Dabei bleibt das Videosignal zur Beibehaltung einer hohen Bildqualität durchgängig digital (ohne analoge Zwischenschritte).

### i.LINK-Digitaleingang

i.LINK, auch bekannt als IEEE 1394 oder FireWire, transportiert alle Audio- und Video-Signale über ein einziges Kabel ohne Qualitätsverluste bei Bild und Sound. Mit dem digitalen i.LINK-Video-Eingang können Sie Ihre Heimvideos in der originalen digitalen Bildqualität kopieren.

### 5.1 Mehrkanal-Audio-Aufnahme

Die digitale 5.1 Mehrkanal-Audio-Aufnahme gibt Ihnen die Möglichkeit, neben dem Videosignal auch den Original-Sound von digitalen Mehrkanal-Quellen (z. B. Set-Top-Boxen) auf DVD zu speichern. Die Wiedergabe dieser Aufnahmen erfolgen im Mehrkanal-Modus nur auf Ihrem Philips Recorder und im Stereo-Modus auf einem beliebigen DVD-Player.



Ausstellungsdatum  
2009-01-22

Version: 4.1.9

12 NC: 8622 810 13786  
EAN: 87 10895 99083 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)