

Philips
DVD lejátszó HDMI-vel és
USB-vel

HDMI 1080p

DivX Ultra

DVP3380



A legjobb DVD-lejátszó HDTV-hez

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720p / 1080i / 1080p) látványban.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- WMV, DivX, WMA, MP3 és HD JPEG digitális fényképek megjelenítése
- Windows Media Video lejátszás a számítógépről származó filmekhez

Hang- és képfelvételei életre kelnek

- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel
- Nagyfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással
- Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Media Copy - fényképek és zenék átvitele USB flash meghajtókra

Egyszerű beállítás és használat

- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

HDMI az egyszerű AV kapcsolatért

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Nagyfelbontású JPEG lejátszás

A nagyfelbontású JPEG-megjelenítéssel akár 2 megapixel felbontásban is megtekintheti képeit a televíziókészüléken. Digitális képeit most

tökéletesen tisztán jelenítheti meg, képminőség- és részletvesztés nélkül – és otthona kényelmében oszthatja meg családtagjaival és barátaival.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Egygombos MP3 készítés

Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit MP3 fájlkká, és tárolja azokat egy USB-kábel segítségével USB-memórián vagy hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Media Copy

Ossza meg fényképeit és zenéit családtagjaival és barátaival a nappalijában, és ahol csak szeretné. Egyszerűen másolja a fájlokat az USB-meghajtóra, és vigye magával kedvenceit, amerre csak jár.

Képernyő kitöltése

Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, és élvezze a filmet teljes képernyős formában.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, High Def (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Jel-zaj arány: > 90
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 65 dB
- Keresztbeszélgetés (1 kHz): > 70 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz): > 80 dB
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Frekvenciaátvitel: 30-20000 Hz

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD videó
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Állókép lejátszása

- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Gyorsfotók, Forгатás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással, Nagyfelbontás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaszármű eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

Csatlakoztathatóság

- Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbi audiokimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Scart, Digitális optikai kimenet
- Elűlső/oldalsó csatlakozók: USB

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, lengyel

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 x AAA elem, Rövid üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 360 x 37 x 210 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 415 x 82 x 296 mm
- Készülék tömege: 1,4 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 0 kg

Tápkapcsoló

- Áramellátás: 50 Hz, 230 V
- Áramfogyasztás: < 12 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 0,3 W



Kiadás dátuma
2011-04-28

Verzió: 3.1.11

12 NC: 8670 000 48881
EAN: 87 12581 46005 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com