


Philips ErgoFit
Пылесос без мешка для
пыли с ручкой
PostureProtect

AutoClean

AnimalCare RemoteControl



FC9264/01

Максимум комфорта, минимум усилий

Более комфортное положение тела, на 70% меньше наклонов

Уборка стала удобной! Этот пылесос позволяет не наклоняться и сохранять комфортное положение тела при уборке.

Снижение нагрузки на спину и запястья

- Уникальная эргономичная ручка PostureProtect

Легкое управление без необходимости наклоняться

- Кнопки управления на ручке

Меньше усилий

- Гибкое соединение шланга для удобства

Первоклассная всасывающая мощность

- Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

Оптимальная мощность всасывания

- Система автоматической очистки фильтра

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

Ручка PostureProtect




Запатентованная ручка PostureProtect позволяет не наклоняться при уборке, сохранять удобное положение кистей рук, легко пылесосить обеими руками и регулировать работу пылесоса прикосновением пальцев.

Легкодоступные кнопки управления




С помощью кнопок на ручке можно легко управлять пылесосом без необходимости постоянно наклоняться!

Гибкое соединение шланга



Шланг пылесоса имеет гибкое соединение, что улучшает маневренность и уменьшает нагрузку на кисти рук.

Отличные результаты очистки




Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт.

Автоматическая очистка фильтра



Управление мощностью всасывания одним нажатием кнопки. Автоматическая система очистки фильтра позволяет избежать контакта с пылью.

Бесшумная работа



Самый тихий пылесос в своем классе.

Характеристики

Дизайн

- Цвет: Темно-лиловый
- Материал: Luxe

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 1,5 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- Система очистки фильтра: Система AutoClean
- Тип фильтра: Gore-Tex HEPA 10
- Фильтр HEPA AirSeal: Да

Насадки и принадлежности

- Аксессуары: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Хранение принадлежностей: На рукоятке
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush
- Стандартная насадка: Насадка TriActive

Характеристики

- Воздушный поток (макс): 37 л/с
- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 76 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 375 Вт
- Вакуум (макс): 33 кПа

Простота использования

- Радиус действия: 12,5 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Длина шнура: 9 м
- Соединение: Кнопка
- Ручка: Ручка PostureProtect
- Регулятор мощности: Электронное на ручке
- Тип трубки: Алюминиевая телескопическая трубка из 3-х частей
- Тип колес: Резина

Вес и габариты

- Вес изделия: 7,9 кг



Дата выпуска 2012-03-09

Версия: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com