

Philips Azur Ionic
Dampstrykejern

Ionic DeepSteam

GC4630



Fjerner enkelt skrukker fra bomull og lin

Kraftig stryking med Ionic DeepSteam

Takket være Ionic DampSteam kan du nå fjerne selv de vanskeligste skrukkene. Dette kraftige dampstrykejernet lager 50 % mindre damppartikler som trenger dypt inn i vanskelige materialer, for eksempel bomull og lin, slik at du får strålende resultater på en enkel måte.

Enkel fjerning av skrukker fra bomull og lin

- 50 % mindre damppartikler trenger dypt inn i gjenstridige skrukker
- SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle
- Kontinuerlig damp på opptil 40 g/min for bedre fjerning av skrukker
- Dampstøt på opptil 170 g/min for de vanskeligste skrukkene

Sikker stryking

- Elektronisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet

Behagelig stryking

- Mykt håndtak for behagelig stryking

Kommer til på vanskelige steder

- Med dampspissen kommer du til med dampen på vanskelige steder

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Inkludert i pakken: Ledningsfeste for enkel oppbevaring av ledning

Behagelig stryking

- Ekstra komfort: 360 graders ledningsfrihet, Mykt håndtak
- Anti-kalk-styring: Double Active kalksystem
- Ledningslengde: 3
- Ingen lekkasje: Dryppstoppsystem
- Trygg å bruke: Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet, Overgår internasjonale standarder for dryppmotstand
- Egnert til vann fra springen
- Kapasitet for vanntank: 335

Fjerning av skrukker

- Kontinuerlig damp: Opptil 40 g/min

- Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam
- Kommer til på vanskelige steder: Dampspiss
- Dusj
- Dampstøt: Opptil 170 g/min
- Vertikal damp

Lett å bruke

- Kontroll: Klarlampe for temperatur, Forskjellige dampinnstillinger
- Rask oppvarming

Glatt

- Strykesåle: SteamGlide-strykesåle

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Effekt: 2400
- Spenning: 220–240

Høydepunkter

Ionic DeepSteam



Ioniseringsprosessen lager mindre damppartikler som når dypere inn i stoffet. Dette betyr at selv de mest gjensidige skrukkene enkelt kan fjernes.

SteamGlide-strykesåle



SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle. Den er meget ripesikker, glir utmerket og er enkel å rengjøre.

Automatisk sikkerhetsutkobling



Den elektroniske sikkerhetsutkoblingen slår automatisk av strykejernet når du går fra det, eller hvis det velter.

Dampstøt på opptil 170 g/min

Ved å bruke dampstøt frigis et dampstøt på opptil 170 g/min for å fjerne selv de vanskeligste skrukkene.

