

Philips 9000 series  
Dampbeholder med trykk

Automatisk kalkrensfunksjon

GC9020



# Kraftig og problemfri stryking

## Unik automatisk kalkrensfunksjon

Dette kraftige og effektive strykejernet fjerner problemer ved hjelp av den unike, automatiske kalkrensfunksjonen. Du trenger ikke lenger å fjerne kalk fra systemet, det blir tatt hånd om for deg. Gir deg en enestående strykeopplevelse uten problemer.

### Rask og kraftig stryking

- Damptrykk på opptil 5 bar for rask stryking
- Kontinuerlig damp på opptil 120 g/min
- SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle

### Behagelig stryking

- Ergonomisk og lett strykejernet på 1,2 kg

### Enkel installasjon og oppbevaring

- Lås og bær systemet enkelt med én hånd
- Enkel ettrykks ledningskveiling – bare trykk på knappen

### Problemfri kalkfjerning

- Fjerner kalk fra systemet automatisk

### Sikker stryking

- Systemet kobles automatisk ut når strykejernet står uten tilsyn

**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Høydepunkter

### Ergonomisk strykejern



Den ergonomiske utformingen på strykejernet gir deg komfortabel stryking ved å legge mindre belastning på håndleddet. Håndtaket skråner oppover, slik at du får en naturlig stilling som reduserer belastningen når du stryker. Med denne utformingen slipper du også de repetitive bevegelsene ved å sette strykejernet på høykant. Strykejernet er lett (1,2 kg), slik at strykingen blir enkel og komfortabel.

### SteamGlide-strykesåle



SteamGlide-strykesålen er Philips' beste strykesåle. Den er meget ripesikker, glir utmerket og er enkel å rengjøre.

### Automatisk kalkrensfunksjon




Den automatiske kalkrensfunksjonen fjerner automatisk kalk fra strykesystemet. En kalkfjerningssyklus på to minutter aktiveres automatisk når det er på tide å rengjøre systemet. Alt du trenger å gjøre, er å tømme den avtakbare beholderen. Dette holder systemet like nytt og kraftig som det var da det var nytt.

### Automatisk ledningskveiler



Takket være den automatiske ledningskveileren, trenger du bare å trykke på knappen for å dra inn strømledningen automatisk.

### Automatisk sikkerhetsutkobling



Den automatiske sikkerhetsutkoblingen slår av strykesystemet når det står uten tilsyn, for din sikkerhet. Strykesystemet reaktiveres ved å trykke på hvilken som helst knapp.

## Spesifikasjoner

### Rask og effektiv fjerning av skrukker

- Strykesåle: SteamGlide
- Kontinuerlig damputslipp
- Kontinuerlig damputslipp: 120 g/min
- Vertikal damp
- Damptrykk: Opptil 5 bar
- Forskjellige dampinnstillinger
- Dampspiss
- Drift: 1800–2200 W

### Lett å bruke

- Kapasitet for vanntank: 1000 ml + beholder 500 ml
- Fulle på og tømme ut vann: Avtakbar vannbeholder, Ekstra stort påfyllingshull
- Fyll på når som helst
- Oppvarmingstid: 2 min
- Mykt håndtak
- Sikkerhetsfunksjon for automatisk av
- Oppbevaringsløsning: Bærelås
- Ledningsoppbevaring: Automatisk ledningskveiler
- Lengde på nettledning: 1,8 m
- Slangelengde: 1,9 m

### Kalkhåndtering

- Egnet til vann fra springen
- Påminnelse om kalkrens

### Tekniske spesifikasjoner

- Spenning: 220–240 V
- Produktmål: 44,5 x 24,5 x 32,6 cm
- Vekt på strykejern: 1,1 kg
- Vekt på strykejern + base: 6,6 kg

### Tilbehør

- Varmebestandig matte for strykejernet



Utgivelsesdato  
2011-12-29

Versjon: 12.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)