

Philips
Opekač

1500 W



HD2686/30

Funkcija visokega dviga

Pripravite kavo povsem po svojem okusu

Z njim lahko popečete vse vrste kruha

Z najsodobnejšim opekačem lahko pripravite popečene kruhke po želji, kar omogočajo posebno dolge in široke reže. Osem digitalnih nastavitvev vam omogoča popoln nadzor, tako da hrustljave popečene kruhke zagotovo pripravite po vašem okusu.

Za peko vseh vrst kruha

- Posebej dolge reže za vse vrste kruha
- Izjemno široke in globoke reže za vse vrste kruha
- Za enakomerno popečene debele in tanke rezine

Povsem po vašem okusu

- Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov
- Odmrzovanje in peka zamrznjenega kruha s poljubno stopnjo zapečenosti
- Nastavitev za pogrevanje pogreje ali zapeče pravkar popečen kruh

Najenostavnejši način

- Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko
- Funkcija visokega dviga za varno odstranjevanje manjših kosov kruha
- Zunanost opekača ostane hladna in varna na dotik

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Opekač
1500 W

HD2686/30

Specifikacije

Splošne specifikacije

- Več nastavitev za popečene kruhke: 8
- Samodejni varnostni izklop

Tehnični podatki

- Moč: 1500 W
- Velikost reže (D x Š x V): 152 * 30 * 130 mm
- Dolžina kabla: 0,85 m
- Napetost: 220-240 V
- Frekvenca: 50/60 Hz

Oblikovne specifikacije

- Barva: Bela/kovinska/rdeča,
- Material: Ohišje: kovinsko/plastično (PC/ABS), kromiran zgornji del



Datum izdaje 2009-02-09

Različica: 3.3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com