



Philips
Cafetière

HD5410/00

Goût fantastique et arôme intense

Système unique de préparation du café

Cafetière (1 l ou 8-12 tasses) avec système unique de préparation du café consistant à amener l'eau à ébullition avant de la libérer sur la mouture. Porte-filtre pivotant amovible, système antigoutte et résistance antiadhésive.

Arôme intense

- Système unique de préparation du café
- Verseuse préservant l'arôme

Extrême simplicité

- Système stopgoutte
- Arrêt automatique

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Spécificités

- Puissance: 1 250 W
- Tension: 220-240 V
- Fréquence: 50/60 Hz
- Longueur du cordon: 1,0 m
- Temps de préparation: 11 minute(s)
- Capacité: 1,1/ 8-12 tasses Litres/tasses

Design

- Bol, couvercle, poussoir
- Dimensions (L x l x H): 210 x 210 x 490 mm
- Poids (avec l'emballage): 3,0 kg
- Poids de l'appareil: 2,3 kg
- Couleur: Aluminium

Accessoires

- Verseuse

Points forts

Préparation du café



L'eau bout puis s'écoule sur le café moulu pour garantir un arôme intense



Date de publication
2009-06-10

Version: 5.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com