



Philips
Riebalų skrudintuvė

1000 g, 2000 W, laikmatis



HD6107



„PreClean“ funkcija



Indaplovėje plaunamos dalys



Integruotas mirkymo snapelis



Dvisluoksnis filtras



Ijungimo / išjungimo jungiklis

Greitas skrudinimas, paprastas valymas

2000 W galia, lengva išpilti aliejų, „PreClean“

Dėl 2000 vatų galios, „Philips“ riebalų skrudintuvė pateikia puikų ir greitą rezultatą. Dėl patogios „PreClean“ vidinio dubens mirkymo karštame vandenyje funkcijos ir integruoto snapelio, skirto tvarkingai pilti aliejų, ją lengva valyti.

Greita ir paprasta valyti

- „PreClean“ funkcijos metu vidinis dubuo mirkomas karštame vandenyje
- Kepimo krepšelį, dangtį ir aliejaus talpyklą galite plauti indaplovėje
- Atsparus įbrėžimams dubuo apsaugo maisto gabalėlius, kad šie nesukibtų.

Paprasta išpilti aliejų

- Papildoma aliejaus talpykla: pritaikyta košti ir laikyti aliejų
- Integruotas mirkymo snapelis, skirtas kruopščiai atmirkyti aliejų

Paprasta naudotis

- Atskiras skaitmeninis laikmatis leidžia nusistatyti skrudinimo laiką
- Dvisluoksnis filtras mažina nepageidaujamus skrudinimo kvapus

Saugu naudoti

- Įjungimo / išjungimo jungiklis, skirtas papildomai apsaugai
- Pakeliamas ir nuleidžiamas skrudinimo krepšelis apsaugo nuo aliejaus taškymosi
- Skrudintuvės išorė lieka vėsi ir saugi paliesti

PHILIPS

genialu ir paprasta

Riebalų skrudintuvė
1000 g, 2000 W, laikmatis

Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

- Automatinis dangčio atlaisvinimas
- **Reguliuojamas termostatas:** 150–190 °C
- Stebėjimo langelis
- Vieta laidui laikyti
- Rankenos
- Įjungimo lemputė
- Neslystančios kojelės

Techniniai duomenys

- **Maitinimas:** 2000 W
- **Įtampa:** 220–240 V
- **Dažnis:** 50/60 Hz
- **Talpa:** 1000 g
- **Aliejaus turinys:** 2 l
- **Laido ilgis:** 1,2 m

Projekcinės specifikacijos

- **Angos matmenys (I x P x A):** 285 x 275 x 265 mm
- **Prietaiso svoris:** 2,64 kg
- **Medžiagos:** Plastikinis (PP)
- **Spalva:** Baltas su mėlyna lempute

HD6107

Gaminio svarbiausi įvykiai

„PreClean“ funkcija

Tam, kad būtų galima greitai ir lengvai išvalyti, vidinis dubuo mirkomas karštame vandenyje.

Papildoma aliejaus talpykla

Pritaikyta košti ir laikyti aliejų. Perkoštas aliejus yra švaresnis, sveikesnis ir jį daugiau kartų galima naudoti. Talpykla taip pat gali būti naudojama laikyti aliejui.

Integruotas mirkymo snapelis

Palengvina kruopštų aliejaus mirkymą, skirtą lengvai išpilti aliejų.

Atskiras skaitmeninis laikmatis

Leidžia lengvai nusistatyti skrudinimo laiką. Laikmačio lipdukas limpa beveik prie visų paviršių: jums nebereikės nuolat prižiūrėti gaminamo maisto!



Išleidimo data 2009-02-09

Versija: 2.0

© 2009 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išpėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com