




Philips
Cafetière

1,3 l | 1 100 W



HD7448/70

Un bon café, tout simplement

Pour 10 à 15 tasses, conception compacte

Simple à utiliser et fiable, cette cafetière présente une conception intelligente et compacte pour un rangement facile.

Facile d'utilisation

- Réservoir d'eau transparent pour voir clairement la quantité d'eau restante
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Accessoires résistant au lave-vaisselle pour un nettoyage facile
- Système antigoutte pour éviter que le café s'écoule sur la plaque chauffante
- Porte-filtre pivotant amovible
- Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation optimal

Design compact

- 1,3 l pour 10 à 15 tasses
- Rangement du cordon

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Réservoir d'eau transparent
- Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
- Porte-filtre pivotant et verseuse passent au lave-vaisselle
- Système stopgoutte
- Porte-filtre pivotant amovible
- Rangement du cordon
- Pieds antidérapants

Spécificités

- Puissance: 1000 W
- Capacité: 1,3/10-15 Litres/tasses
- Tension: 220-240 V

- Fréquence: 50/60 Hz
- Longueur du cordon: 0,88 m
- Temps de préparation: 9 minute(s)

Design

- Couleur: Blanc/bleu
- Bol, couvercle, poussoir: Plastique (polypropylène), Verseuse en verre
- Dimensions (L x l x H): 220 x 220 x 290 mm
- Poids (avec l'emballage): 1,94 kg
- Poids de l'appareil: 1,42 kg

Accessoires

- Verseuse: HD7983/20 (noir), HD7983/70 (blanc)



Date de publication
2009-06-10

Version: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com