

Philips
Cafetière

HD7544



Un café original, sans effort

Élégante verseuse thermos, meilleure conservation du café

Arôme intense

- Pour un café chaud rapidement préparé
- Garde le café chaud et préserve l'arôme plus longtemps

Facile d'utilisation

- Arrêt automatique après 2 heures pour plus de tranquillité
- Système antigoutte pour interrompre la préparation à tout moment
- Rangement du cordon
- 1,2 l (10-15 tasses)

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Accessoires résistant au lave-vaisselle
- Porte-filtre pivotant amovible
- Rangement du cordon

Spécificités

- Puissance: 1000 W
- Fréquence: 50/60 Hz
- Tension: 220-240 V
- Longueur du cordon: 0,88 m
- Temps de préparation: < 10 minute(s)
- Capacité: 1,2 l (10-15 tasses) Litres/tasses

Design

- Matériaux
- Dimensions (L x l x H): TBD mm
- Poids (avec l'emballage): TBD kg
- Poids de l'appareil: TBD kg
- Couleur

Accessoires

- Verseuse préservant l'arôme



Date de publication
2009-06-10

Version: 3.3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com