

Philips
Cafetière



HD7690

Selon votre goût, exactement !

Sélecteur d'intensité pour un café toujours à votre goût

Fabriquée en matériaux modernes de haute qualité, cette cafetière sophistiquée est idéale pour ceux qui recherchent l'excellence en termes d'arôme autant que de design. Son système unique et personnalisé de préparation du café vous permet de déguster exactement le café que vous aimez.

Arôme riche selon votre goût

- Sélecteur d'intensité pour un café toujours à votre goût
- Pompe ultrarapide pour un arôme optimal

En toute simplicité

- Réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile
- Système antigoutte pour interrompre la préparation à tout moment
- Arrêt automatique après 2 heures pour plus de tranquillité
- Il vous indique si votre cafetière nécessite un détartrage
- Buvez votre café quand vous le souhaitez grâce à la fonction programmable

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Caractéristiques générales

- Verseuse préservant l'arôme
- Eléments lavables au lave-vaisselle
- Porte-filtre pivotant amovible
- Rangement du cordon

Spécificités

- Puissance: 1 400 W
- Tension: 220-240 V
- Fréquence: 50/60 Hz
- Longueur du cordon: 0,88 m
- Capacité: 1,2 l/1-15 ml
- Temps de préparation: < 10 minute(s)

Design

- Matériaux: Bol, couvercle, poussoir, verseuse en verre
- Dimensions (L x l x H): 196 x 382 x 395 mm
- Poids de l'appareil: 2,0 kg
- Couleur: HD 7690/90 Noir/acier inoxydable/accents rouges
- Poids (avec l'emballage): 2,7 kg

Accessoires

- Verseuse: HD 7985 (blanc), HD 7986 (noir)



Date de publication
2009-06-10

Version: 1.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com