



Philips
2.1 home cinema

DVD-weergave

HES2800

Krachtiger geluid voor de ultieme HDTV-ervaring

Wek uw favoriete TV-programma's tot leven met geweldige audio. Dankzij 150 W aan geluid en Dolby Virtual-luidsprekers kunt u nu van TV met beeld en geluid van topkwaliteit genieten.

Superieure luisterervaring

- Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
- Geavanceerde digitale versterker voor een helder en krachtig geluid

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers
- Ingebouwde FM-tuner

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Past overal: aan de muur of op tafel
- Geavanceerd ontwerp dat past bij elke Flat TV

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 150
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Drama, Games, Nieuws, Rock, Sport

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video-CD/SVCD
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoom
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3-lijningang, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Component Video-uitgang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI-uitgang, TV-ingang (audio, cinch)

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Stroomverbruik ontvanger: 25 W

Luidsprekers

- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Passief
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaak

Afmetingen

- Diepte van de voorluidspreker: 89 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 235 mm
- Breedte van de voorluidspreker: 100 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 202 x 51,5 x 199 mm
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 170 x 270 x 340 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9,7 kg

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Brutowicht: 9,7 kg
- Nettogewicht: 7,5 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Omdoos (L x B x H): 39,5 x 37,5 x 35 cm
- Brutowicht: 9,7 kg
- Nettogewicht: 7,5 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,2 kg
- EAN: 87 12581 45801 0

Kenmerken

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde virtualiseringstechnologie voor geluid die een vol en meeslepend Surround Sound produceert via een systeem met twee luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. De weergave van DVD's is verbeterd door de 2-kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensecht, meerkanaals Surround Sound als de bron wordt gecombineerd met Dolby ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

DivX
ULTRA™

easy
LINK
HDMI



Publicatiedatum
2011-09-22

Versie: 3.1.7

12 NC: 8670 000 48587
EAN: 87 12581 45801 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com