

Philips SalonStraight Pro
XL
Lisseur

HP4667



SalonStraight Pro

Un coiffage en un temps record et une tenue longue durée

À vous le coiffage longue durée, avec ce lisseur caractérisé par une température de 205°C, des plaques en céramique ultra-douces et une répartition uniforme de la chaleur.

Protège les cheveux

- Plaques en céramique pour des cheveux lisses et brillants
- Cordon rotatif pour une maniabilité optimale

Des résultats dignes d'un professionnel

- répartition uniforme de la chaleur pour des résultats professionnels
- pour un lissage parfait

Pose libre

- pour les cheveux épais
- Réglages numériques et température ajustable pour un résultat tout en douceur
- Arrêt automatique après 1 heure
- Double tension pour voyager partout dans le monde
- Système de verrouillage facile pour un rangement en toute simplicité

Rapide

- Temps de chauffe ultrarapide : 30 secondes environ

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Spécifications techniques

- Tension: 220-240 V
- Température maximum: 205 °C

Aptitude à l'usage

- Remplacement



Date de publication
2009-06-09

Version: 5.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com