

Philips SalonDry Control
Sušilnik za lase



HP4982

SalonDry Control

Sušilnik, ki zagotavlja zelene rezultate

Profesionalni rezultati

- Zmogljivi 2000 W sušilnik
- Ozki koncentrador za natančno oblikovanje

Zaščita

- Oblikovanje pričeske z ioni za lepe in sijoče lase

Enostavna uporaba

- 6 nastavitvev za toploto/hitrost za popolno prilagodljivost
- Mrežo lahko odstranite in enostavno očistite
- Obešalna zanka za enostavno shranjevanje
- Dolg kabel za maksimalno prilagodljivost

Obstojne pričeske

- S hladnim zračnim tokom določite svoj slog

Prihranek časa

- Turbo moč za izredno hitro sušenje

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Specifikacije

Tehnični podatki

- Napetost: 220-240 V
- Material ohišja oblikovalnika: ABS
- Dolžina kabla: 1,8 m
- Moč: 2000 W

Dimenzije in teža

- Neto teža izdelka z nastavki: 657 g
- Dimenzije paketa F: 310 x 120 x 240 mm
- Teža paketa F z izdelkom: 1010 g
- Dimenzije paketa A: 630 x 375 x 261 mm
- Teža paketa A: 6980 g
- Število paketov F v paketu A: 6

Možnost servisiranja

- Menjava

Paleta

- Količina: 1200 x 800
- Število paketov A v sloju: 3
- Število slojev: 7

Logistični podatki

- Koda I2NC: 88449820001
- EAN embalaže F: Oglejte si pacdoc za svojo državo
- EAN embalaže A: Oglejte si pacdoc za svojo državo
- Država porekla: PRC

Glavne značilnosti izdelka

2000 W sušilnik

Kombinacija toplote in popolnega zračnega toka omogoča najhitrejši način za sušenje vaših las

Oblikovanje pričeske z ioni

Tok ionov neguje lase in zmanjšuje nakodranost in statično naelektrenost, zaradi česar so lasje voljni, gladki in sijoči

6 nastavitev za toploto/hitrost

3 nastavitve za toploto / 2 nastavitvi za hitrost omogočajo 6 možnih nastavitvev za sušenje in oblikovanje las, kot sami želite



Datum izdaje 2009-02-12

Različica: 3.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com