



Philips
Robot ménager



HR7620

Gagnez de la place et épargnez-vous des efforts

Design vertical ultracompact

Gagnez de l'espace et du temps et épargnez-vous des efforts grâce au nouveau robot ménager à design vertical de Philips. Sa puissance phénoménale et ses multiples fonctions vous permettront de réaliser tout type de préparation à la perfection en quelques secondes.

Haute performance

- Moteur puissant de 500 W pour les ingrédients les plus solides
- 2 vitesses et touche éclair
- 16 fonctions

Rangement facile

- Rangement de tous les accessoires dans le bol pour un gain de place optimal
- Le design vertical prend jusqu'à 35 % moins de place dans votre cuisine*

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

- **Puissance:** 500, Chine : 460 W
- **Fréquence:** 50-60, Chine : 50 Hz
- **Tension:** 220-240, Chine : 220 V
- **Longueur du cordon:** 1,2 m
- **Moteur:** Univ., interférences radio/TV limitées
- **Couleur:** Blanc brillant et bleu céleste
- **Capacité du bol en farine:** 500 g
- **Capacité du bol en pâte:** 830 g
- **Capacité du bol en ingrédients solides:** 2 l
- **Capacité du bol en ingrédients liquides:** 1,2 l
- **Sécurité:** Système de verrou de sécurité du couvercle et détection du bol, Frein mécanique sur le porte-accessoires s'arrêtant en 1,5 seconde
- **Vitesses:** 2 + Pulse

Design

- **Corps:** ABS
- **Bouton et porte-accessoires:** ABS et POM
- **Bol, couvercle, poussoir:** SAN et ABS
- **Disque émulsionneur:** ABS
- **Lame et accessoires en métal:** acier inoxydable
- **Support pour couteau:** PP & PET

Accessoires

- **Outil de pétrissage:** Pour tout travail de pétrissage (même important)
- **Couteau en acier inoxydable:** Hacher, battre, écraser, émietter, couper, Incorporer, écraser, hacher, mixer et pétrir
- **Râpe (moyen):** Pour râper moyennement les fruits, les légumes et le fromage
- **Disque émulsionneur:** Pour fouetter, battre et émulsionner
- **Disque à trancher (moyen):** Pour couper les fruits et légumes en rondelles moyennes

Points forts du produit

Moteur puissant

Le moteur de 500 W est extrêmement puissant. Il hache même les ingrédients solides, tels que les noix, le chocolat ou même la glace.

2 vitesses et touche éclair

Le robot ménager est doté de deux vitesses pour traiter les aliments à consistance dure et molle. Il dispose en outre d'une fonction turbo pour hacher l'ail et piler de la glace par exemple.

16 fonctions

Le robot ménager est livré avec 5 accessoires offrant jusqu'à 16 fonctions : une lame en acier inoxydable pour hacher, battre, écraser, émietter, couper, incorporer, réduire en purée, mixer ; un outil de pétrissage pour tout travail de pétrissage important ; un disque à trancher pour découper les fruits et légumes en rondelles moyennes ; une râpe pour râper les fruits, les légumes et le fromage ; et un disque émulsionneur pour fouetter, battre et émulsionner.

MicroStore

Le système MicroStore vous permet de placer tous les accessoires dans le bol, assurant ainsi un rangement facile et compact.

Design vertical

*Le design vertical permet de gagner jusqu'à 35 % d'espace en comparaison avec les robots multifonctions dont les éléments se rangent côte à côte. Vous pouvez ainsi gagner beaucoup d'espace sur le plan de travail. En d'autres termes, même les plus petites cuisines ont maintenant droit à leur robot ménager.



Date de publication
2009-02-09

Version: 3.2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com