

Philips
DVD-hemmabiosystem

HTS3357



Nu kan du njuta av HD-video och surroundljud

Det här eleganta kompletta systemet med spetsteknik för underhållning i hemmet ger en bioliknande ljud- och bildupplevelse och exakt ljudåtergivning. Systemet spelar så gott som alla skivor med högkvalitativt Dolby- och DTS-flerkanalsljud.

Anslut och njut av fler källor

- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter
- MP3 Line-in för musikuppspelning från bärbara mediaspelare

Gör ljud och video levande

- HDMI 1080i med HD-videoupplösning
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder

Spelar upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera

Enkel att installera och använda

- Golvhögtalare för fri placering

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- **D/A-omvandlare:** 12 bit, 108 MHz
- **Bildförbättring:** HD (720p, 1080i), Progressive Scan

Ljud

- **Total uteffekt:** 600 W
- **Uteffekt (RMS):** 4 x 75 W, 2 x 150 W
- **D/A-omvandlare:** 24 bitar, 192 kHz
- **Frekvensåtergivning:** 150–18 000 Hz
- **Signal/brusförhållande:** >65 dB
- **Ljudsystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Ljutförbättring:** Digital klass D-Förstärkare, Nattläge
- **Equalizer-inställningar:** Action, Tecknad film, Klassisk, Konsert, Drama, Spel, Jazz, Lounge, MTV, Nyheter, Party, RnB, Rock, Sport

Videouppspelning

- **Komprimeringsformat:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Uppspelningsmedia:** DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- **System för videouppspelning:** NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Uppspelningsmedia:** Ljud-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- **MP3-bithastighet:** 32-256 kbit/s och VBR

Stilbildsvisning

- **Bildkomprimeringsformat:** JPEG
- **Uppspelningsmedia:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Bildförbättring:** Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med musikuppspelning

Mottagare/mottagningsändning

- **Radioband:** MW, FM
- **Antal förinställda ljudkanaler:** 40
- **RDS:** Stationsnamn

Anslutningar

- **Främre anslutningar/sidoanslutningar:** USB, MP3 Line-in
- **Anslutningar bak:** AM-/MW-antenn, AUX-ingång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, HDMI-utgång, S-videoutgång, Komponentvideoutgång,

FM-antenn, SCART

Effekt

- **Strömförsörjning:** 50 Hz, 230 V
- **Strömförbrukning i standby-läge:** < 1 W

Högtalare

- **Satellithögtalare:** 2 golvstativ
- **Drivenhet för satellit-högtalare:** 3 tums fullregisterwoofer
- **Impedans för satellithögtalare:** 3 ohm
- **Frekvensområde för satellithögtalare:** 150–20 000 Hz
- **Centerhögtalare:** Magnetiskt avskärmd, 3-vägs
- **Drivenheter för centerhögtalare:** 1 x 2-tums diskantelement, 2 x 2,5-tums woofer-element
- **Centerhögtalarimpedans:** 6 ohm
- **Frekvensområde (center):** 150–20 000 Hz
- **Subwooferdrivelement:** 6,5 tums högeffektiv woofer
- **Subwooferimpedans:** 6 ohm
- **Frekvensomfång för subwoofer:** 40–150 Hz
- **Subwoofertyp:** Passiv

Tillbehör

- **Tillbehör som medföljer:** Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, SCART-kabel, MP3-Line-in-kabel, FM-antenn, AM-antenn, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Mått

- **Utsträckningsmått (B x H x D):** 435 x 55 x 310 mm
- **Vikt:** 4,04 kg
- **Främre högtalare, bredd:** 95,5 mm
- **Främre högtalare, höjd:** 198 mm
- **Främre högtalare, djup:** 75 mm
- **Främre högtalare, vikt:** 0,62 kg
- **Bakre högtalare, bredd:** 95 mm
- **Bakre högtalare, höjd:** 184 mm
- **Bakre högtalare, djup:** 73,5 mm
- **Bakre högtalare, vikt:** 3,47 kg
- **Centerhögtalarens mått (B x H x D):** 435 x 93,5 x 67 mm
- **Centerhögtalare, vikt:** 1,28 kg
- **Lågbashögtalarens mått (B x H x D):** 159,5 x 355,5 x 370 mm
- **Subwoofer, vikt:** 4,78 kg
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 924 x 470 x 420 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 22,7 kg

Produktfördelar

HDMI 1080i

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativ ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

USB-direkt

Anslut bara enheten till USB-porten i ditt Philips DVD-system. Digital musik och foton spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

MP3 Line-in

I MP3 Line-in används plug & play-teknik som möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll via ditt hemmabiosystem. Anslut bara din bärbara MP3-spelare till det inbyggda hörlursuttaget. Nu kan du njuta av den utmärkta ljudkvaliteten i hemmabiosystemet från Philips samtidigt som du spelar upp din favoritmusik via den bärbara MP3-spelaren.

DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombinerar DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Spelar allt

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW och DVD+R DL. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Spelar allt

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

Golvhögtalare

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

12-bitars/108 MHz video-DAC

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektörer.



Publiceringsdatum
2009-02-13

Version: 2.1.9

12 NC: 8670 000 25187
EAN: 87 12581 30395 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com