

Philips Cineos
Barre de son Home
Cinéma DVD



CINEOS



HTS8100

Le concept ultime du Home Cinéma

avec Ambisound.

Le HTS8100 Ambisound vous enveloppe d'un son Surround multicanal dans n'importe quelle type de pièce. Ce système monobloc intégré s'adapte parfaitement à votre intérieur et vous permet de vivre une expérience Home Cinéma incroyable, avec des sons et des images haute qualité.



Égayez vos contenus audio

- Ambisound : un son Surround multicanal intégral, facile
- Le Smart Surround optimise automatiquement les paramètres du son surround.
- Le DoubleBASS offre une profondeur de basses exceptionnelle
- Tweeters à dôme souple pour un son clair et pur

Égayez vos vidéos

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- DCDi par Faroudja pour des images haute qualité d'une netteté incroyable

Ultracompact, convient à tous

- Système Home Cinéma DVD Ambisound, compact et élégant
- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.

Connectez-vous à plusieurs sources

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Entrée ligne MP3 : lecture musique de baladeurs multimédias



PHILIPS

sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

Ambisound

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, tout en éliminant le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion

directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

DCDi par Faroudja

Avec le DCDi Faroudja, profitez d'images de haute qualité et d'une netteté incroyable sur votre téléviseur doté de la fonction de balayage progressif. Cette fonction élimine les bords irréguliers apparaissant lors de la lecture d'une vidéo standard entrelacée, en particulier avec les images en mouvement (permettant ainsi des scènes d'action à l'aspect naturel). Passez au niveau supérieur en matière d'expérience visuelle avec des images plus nettes et plus fluides.

Son Smart Surround

Écoutez tous les disques que vous souhaitez, passez du cinéma à la musique et profitez du meilleur son possible sans modifier aucun paramètre ! Contrairement aux systèmes 5.1 habituels qui maintiennent des paramètres surround multicanal par défaut, la solution Smart surround modifie ces paramètres

automatiquement pour qu'ils s'adaptent parfaitement à votre musique encodée en stéréo ou à votre film en son multicanal.

DoubleBASS

Malgré la taille compacte de ses caissons de basse, le DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basse. Cela permet un son plus puissant et avec plus de panache, vous assurant une expérience sonore inégalée.

Tweeters à dôme

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale provenant des enceintes.

USB direct

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.



Caractéristiques

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Suréchantillonnage vidéo, DCDi par Faroudja

Son

- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Accentuation du son: Son Smart Surround, Doubles basses, Réglage graves/aigus
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, MTV, RnB, Jeux, Party, Dessin animé, Lounge, Actualités, Sport

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégré à l'unité principale
- Enceintes: 2 tweeters à dôme 2,5 cm, 6 caissons de basses large bande 2,5"
- Impédance des enceintes: 6 ohm
- Type de caisson de basses: Actif
- Contrôle du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Bande de fréq. du caisson de basses: 30 - 120 Hz

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Support de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Lecture de photos

- Format de compression d'image: JPEG
- Support de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique,

Rotation, Zoom

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: AM, FM
- RDS: Nom de la station

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo composantes, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Entrée TV (prise jack de 3,5 mm), Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Interconnexion (au boîtier d'alimentation)
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Antenne FM, Antenne AM/MVW, Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Interconnexion (à l'unité principale)

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 935 x 146 x 136 mm
- Poids de l'appareil: 7 kg
- Dimensions du caisson de basses (l x H x P): 295 x 446 x 295 mm
- Poids du caisson de basses: 10,5 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 025 x 359 x 565 mm
- Poids (emballage compris): 26,0 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de mise en route, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble péritel, Câble entrée ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W



Date de publication
2011-04-28

Version: 3.0.11

12 NC: 8670 000 27555
EAN: 87 12581 31880 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com