

Philips
Lecteur de DVD portable



PET730



Vos DVD et DivX® préférés, où et quand vous en avez envie !

Avec kit de fixation voiture intelligent et port USB

Regardez des DVD sur l'écran LCD couleur 18 cm du PET730, avec une qualité d'image optimale grâce à la garantie Zero Pixel Lumineux Défectueux de Philips. Regardez des films DivX® et MPEG4, écoutez des CD musicaux ou aux formats MP3/WMA, où que vous soyez. Avec kit de fixation voiture intelligent et connexion USB.

Tout l'univers des produits nomades

- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® et vidéos MPEG-4
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD

Confort de visualisation en toutes circonstances

- Zero Bright Dot™ pour une qualité d'image optimale
- Afficheur LCD TFT couleur 18 cm pour un confort visuel garanti
- Profitez de films au format 16/9
- Enceinte stéréo haute qualité intégrée

Convivialité maximale

- Jusqu'à 3 heures de lecture avec une batterie intégrée*
- Kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée
- Connexion USB : voir des photos, lire de la musique depuis un périphérique USB
- Partagez vos bons moments grâce à la double prise casque

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/affichage

- Type d'écran: LCD TFT
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Diagonale verrière (po): 7 pouce
- Résolution: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RVB)
- Luminosité: 200 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 250:1
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (l x H)
- Temps de réponse (standard): 30 ms

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (sortie ligne), > 76 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Lecture vidéo

- Support de lecture: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, SVCD, CD vidéo, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, WMA, Picture CD
- Modes de lecture des disques: Affichage à l'écran, Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, Répétition, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
- Formats de compression: DivX, MPEG-4

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, CD-WMA
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660,

Joliet

- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Débit binaire WMA: 32 - 192 Kbit/s

Connectivité

- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Entrée CC: 9 V
- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Prise pour casque: Casque stéréo 3,5 mm x 2

Convivialité

- Résistant aux chocs
- Indicateur de charge de la batterie

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- Télécommande: AY5507 télécommande compacte
- Câbles: 1 câble A/V
- Mode d'emploi: 16 langues
- Kit de fixation voiture intelligent: 1 pièce

Dimensions

- Dimensions du carton principal: 430 x 255 x 265 mm
- Nombre de cartons: 3
- Poids du carton principal: 9,1 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 250 x 228 x 138 mm
- Dimensions du produit (l x H x P): 193 x 33 x 170 mm
- Poids de l'appareil: 0,85 kg

Points forts du produit

Lecture de DVD/DivX® et MPEG-4

Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Zero Bright Dot™

Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes de défauts. Les écrans LCD présentent généralement des imperfections, appelés « points brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci étaient considérés auparavant comme un mal inévitable lié au processus de fabrication des écrans LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les points brillants lors de la fabrication grâce à des procédures strictes en matière de contrôle de la qualité des lecteurs de DVD portables. Nos lecteurs de DVD portables intègrent la technologie Philips Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité d'image irréprochable.

Kit de fixation voiture intelligent

Pour vous divertir sur la route, pourquoi ne pas installer votre lecteur de DVD portable dans votre voiture ? Le kit de fixation voiture garantit sécurité et convivialité d'utilisation : son bras de démontage rapide facilite la désinstallation du lecteur, lorsqu'il n'est pas utilisé. Vous pouvez emporter votre lecteur de DVD portable et laisser le kit de montage à l'arrière de la voiture.

Connexion USB pour photos et musique

Il vous suffit de brancher votre périphérique portable sur le port USB de votre lecteur de DVD portable Philips pour y lire ou afficher directement vos fichiers audio ou photo numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.



Date de publication
2009-01-22

Version: 1.1.8

12 NC: 8670 000 28753
EAN: 87 12581 32740 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com