




Philips
Reproductor de audio flash

1 GB*

SA179



Llévalo y lúcelo con orgullo

Con MP3 y WMA

Lleva y luce con orgullo tu música en MP3 y WMA con GoGear SA179 de 1 GB. Transfiere tu música y datos o cárgalos mediante conexión USB directa. Con su moderno acabado en espejo en la pantalla OLED, tiene todo lo que necesitas para marcar estilo.

Tu música y tus datos en cualquier parte, todos los días

- Reproducción de MP3 y WMA
- Función de grabación de voz: grabe lo que quiera, cuando quiera
- USB directo para una fácil transferencia de archivos sin cables
- Descargas rápidas desde el ordenador mediante USB2.0

Listo para llevar

- Disfruta de hasta 12 horas de reproducción de música
- Elegante superficie de espejo
- Protector de pantalla con reloj

Experiencia musical fácil e intuitiva

- Pantalla OLED de 2 colores y gran tamaño
- Ecualizador para adaptar la música a tus preferencias
- La vista de carpetas te permite encontrar las canciones con rapidez y facilidad

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo: OLED
- Color de retroiluminación: Azul, Naranja
- Resolución: 128 x 64 píxeles

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 4 mW
- Ajustes del ecualizador: Clásico, Funk, Hip Hop, Jazz, Pop, Rock
- Ecualizador personalizable
- Respuesta de frecuencia: 30 - 18000 Hz
- Relación señal / ruido: >80 dB

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- Compatible con etiquetas ID3: Título de pista y nombre del artista
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192

Grabación de audio

- Grabación FM
- Formato del archivo de audio: WAV

Captura de audio

- Formato del archivo de audio: WAV
- Micrófono integrado: mono
- Grabación de voz: ADPCM

Soportes de almacenamiento

- Capacidad de la memoria integrada: 1024
- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Capacidad de memoria musical, MP3: hasta 240 canciones MP3 (128 kbps y 4 minutos)
- Capacidad de memoria musical, WMA: hasta 480 canciones WMA (64 kbps y 4 minutos)

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- USB: USB 2.0

Accesorios

- Auriculares: SHE775
- Cables: Cable de extensión USB
- Cinta de sujeción para el cuello
- Guía de configuración rápida

Software

- Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Requisitos del sistema

- unidad de CD-ROM
- Espacio en el disco duro: 50 MB
- Sistema operativo de PC: Windows 98SE, 2000 (SP4 o posterior), ME, XP (SP1 o posterior)
- Memoria RAM: 128 MB
- Tarjeta de sonido
- USB: Puerto USB libre

Dimensiones

- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 150 x 170 x 64 mm
- Dimensiones del embalaje principal: 165 x 200 x 210 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An x P x Al): 29,8 x 14,3 x 80,7 mm

Alimentación

- Pilas incluidas
- Tipo de pila: litio-polímero
- Capacidad de la pila: 300 mAh
- Tiempo reproducción pila (WMA): 12 h



Fecha de emisión
2011-05-17

Versión: 3.0.6

12 NC: 9073 101 02097
EAN: 87 10895 90570 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

Destacados

Función de grabación de voz

La función de grabación de voz convierte el reproductor en un útil dictáfono. Aparte de reproducir música o escuchar la radio, también puedes grabar notas o recordatorios para el trabajo o la escuela, listas de la compra y números de teléfono, incluso las letras de las canciones. Al pulsar el botón de grabación y hablar al micrófono incorporado, los mensajes de voz se comprimen y almacenan en la memoria interna incorporada o en la tarjeta de memoria externa. La función de grabación de voz permite disponer de una grabadora de voz extraordinariamente portátil con la que podrás grabar cualquier cosa, en cualquier sitio y en cualquier momento.

USB directo

Los dispositivos con USB directo pueden conectarse directamente al puerto USB del PC sin cables. El ordenador reconocerá automáticamente el aparato como dispositivo de almacenamiento de archivos USB extraíble (Windows 98 requiere controladores adicionales) y te permitirá arrastrar y soltar los archivos fácilmente mediante el Explorador de Windows (o las carpetas de Apple) entre el ordenador y el dispositivo. ¡Llena tu aparato con música y datos cada día!

Pantalla OLED de 2 colores

La pantalla OLED superbrillante de 2 colores ofrece combinaciones de colores (por ejemplo, amarillo y azul) y admite animaciones. Esto permite una lectura más sencilla de la pantalla y mayor diversión para compartir con los amigos.

Ecualizador

Los reproductores GoGear con ecualizador usan tecnología de ecualización para ajustar automáticamente el balance de sonido óptimo para el estilo musical elegido. Ya sea jazz, rock o pop, los preajustes del ecualizador te ofrecen la posibilidad de disfrutar de un sonido óptimo para cada estilo musical.

* 1 GB = 1000 millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible será menor.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

* Capacidad de almacenamiento basada en 4 minutos por canción y codificación WMA de 64 kbps o MP3 de 128 kbps.

* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.

* La velocidad de transferencia real puede diferir según el sistema operativo y la configuración del software.