



Philips GoGear
Lettore MP3

Mix

2 GB*

GoGear

SA1MXX02KN

I tuoi video preferiti sempre con te

Display colorato per una facile navigazione

Il lettore MP3 compatto Philips GoGear Mix con USB estraibile rende il trasferimento dei file semplicissimo, senza bisogno di cavi. Navigazione facile e intuitiva sul display a colori e fino a 25 ore di riproduzione musicale grazie alla batteria integrata.

Tutta la musica sempre con te

- Riproduzione MP3 e WMA
- Equalizzatore per ogni tua preferenza musicale

Facile da indossare, sempre pronto

- Display a colori per una navigazione intuitiva e divertente
- Dimensioni ridotte e vestibilità per favorire il trasporto
- Fino a 25 ore di riproduzione musicale
- Registrazione vocale per appunti o per registrare quando si vuole

Utilizzo semplice e intuitivo

- Basta trascinare i file musicali sul lettore senza l'uso di software
- USB estraibile per un trasferimento semplice dei file senza cavi

PHILIPS

sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- Retroilluminazione
- Righe di testo: 4
- Risoluzione: 128 x 64
- Tipo: LCD

Audio

- Equalizzatore personalizzabile
- Impostazioni equalizzatore: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno, Classica
- Risposta in frequenza: 80 - 18000 Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 80 dB
- Separazione dei canali: 35 dB
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 mW

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WAV, WMA
- Supporto ID3 tag: Titolo brano, artista, album
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: 64-320 kbps
- Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz

Supporto di memorizzazione

- Tipo memoria incorporata: NAND Flash
- Capacità memoria interna: 2 GB
- Utilizzo come memoria di massa
- Capacità memoria musicale, MP3: Fino a 450 brani*

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- USB: High speed USB 2.0

Funzioni utili

- Funzione: Blocco tastiera
- Superscroll
- Controllo del volume

- Indicatore di ricarica della batteria: Sull'interfaccia utente
- Firmware aggiornabile

Accessori

- Cuffie: AY3820
- Guida rapida

Software

- Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare

Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo

Requisiti di sistema

- SO PC: Windows 2000 / XP / Vista
- Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al firmware futuro e per gli aggiornamenti software del PC)
- USB: Porta USB libera

Alimentazione

- Capacità delle batterie: 250 mAh
- Durata della batteria interna: Fino a 25 ore
- Tipo di batteria: polimero di litio
- Ricaricabile: Sì, tramite USB

Dimensioni

- Dimensione blister (LxPxA): 40 x 50 x 168 mm
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 71 x 28 x 14 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Peso del prodotto: 0,029 Kg

Acquisizione audio

- Formato file audio: WAV
- Microfono incorporato: mono
- Registrazione vocale



Data di rilascio
2009-11-17

Versione: 2.0.6

12 NC: 8670 000 53328
EAN: 87 12581 48613 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.

* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.

* 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.

* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.