

Philips
Luidsprekerstation



SBD6000



Krachtige stereoklanken

Krachtige XSL Acoustics

Geniet van het krachtige en grote klankbereik van de SBD6000. De luidsprekers en het station voor de iPod passen beide in het tasje, zodat u met uw vrienden overal kunt genieten van een geweldig rijk basgeluid, zelfs bij een laag volume.

Krachtig geluid

- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- Ingebouwde luidsprekers met XSL Acoustics voor een dynamisch geluid
- Extra groot klankbereik voor een driedimensionaal en realistisch geluid
- Metalen speakergrill beschermt de luidsprekerdrivers

Neem uw muziek met u mee

- Het opbergetui beschermt uw luidsprekers wanneer u deze niet gebruikt
- Opwindbaar systeem met afneembare kabel voor netjes opbergen
- Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

Altijd klaar om te vertrekken

- Kabel keurig opgeborgen na gebruik
- Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten
- Bewaar de ontvanger op het handige basisstation

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 100 - 18.000 Hz
- Impedantie: 3 ohm
- RMS-vermogen: 2 x 3 W

Connectiviteit

- Connector: Speciaal geschikt voor de iPod

Gemak

- Aan-indicatie
- Volumeregeling
- Gebruiksduur: 10 uur

Accessoires

- AC/DC-adapter
- Etui

Vermogen

- Batterijtype: AAA, LR03
- Adaptertype: 9 V 1,5 A
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):

- 26,5 x 22,5 x 11,5 cm
- Nettogewicht: 0,586 kg
- Brutowicht: 0,889 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,303 kg
- EAN: 87 12581 31566 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
- Nettogewicht: 3,516 kg
- Brutowicht: 7,139 kg
- Gewicht van de verpakking: 3,623 kg
- EAN: 87 12581 31570 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 6

Binnendoos

- Binnendoos (L x B x H): 27,2 x 24 x 24,5 cm
- Nettogewicht: 1,172 kg
- Brutowicht: 2,012 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,84 kg
- EAN: 87 12581 31568 9
- Aantal consumentenverpakkingen: 2

Kenmerken

Dynamic Bass Boost (DBB)

Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

XSL Acoustics

Geniet van een dynamisch geluid en een krachtige bass uit uw ShoqBox met XSL Acoustics. Het indrukwekkende geluid ontstaat door heldere treble- en middentonen te combineren met een krachtige bass. Hightech materialen zoals een titanium kegel en een neodymium-magneet zorgen voor het geluid dat bijna twee keer zo krachtig is als geluid van een traditionele luidspreker van hetzelfde formaat. De nauwkeurige afstemming van de luidsprekerdriver, de compacte akoestische architectuur en de circuits zorgen voor een ongehoord dynamisch geluid vanuit de kleine behuizing.

Opbergetui

Berg uw luidsprekers op in dit handige, zachte opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels in de war raken.

Luidsprekerkabelbeheer

Dankzij het unieke ontwerp is kabelbeheer geen enkel probleem. Inpakken en wegwezen!



Publicatiedatum
2012-01-22

Versie: 5.1.9

12 NC: 8670 000 26961
EAN: 87 12581 31566 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com