





Philips
Casque hi-fi sans fil



SHC8525



Musique sans fil exceptionnelle

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.

Vous finirez par les oublier

- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Coussinets préformés pour un confort assuré

Le son sans fil poussé à la perfection

- Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait
- L'enceinte 40 mm diffuse un son sans distorsion

Une disponibilité totale

- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
- Sélectionnez l'un des 3 canaux pour bénéficier de la meilleure réception
- Permet de ranger et de recharger le récepteur



PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 10 - 22 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Sensibilité: 100 dB
- Diamètre de l'enceinte: 40
- Rapport signal sur bruit: environ 70 dB

Tuner/Réception/Transmission

- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
- Portée utile: 100 m
- Gamme de fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Modulation: FM
- Nombre de canaux: 3

Convivialité

- Indicateur de charge de la batterie
- Coupure auto. de l'alimentation
- Durée de fonctionnement: +/- 15 h

- Indicateur de batterie faible
- Double PLL

Puissance

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Carton externe

- Poids brut: 4,78 kg
- Carton externe (l x l x H): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Poids net: 3,09 kg
- Tare: 1,69 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Poids brut: 1,35 kg
- Poids net: 1,03 kg
- Tare: 0,32 kg

Points forts

Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Coussinets ergonomiques

La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.

Design enveloppant

En recouvrant entièrement vos oreilles, les écouteurs enveloppants propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace de performances plus important.

Enceinte 40 mm

L'enceinte 40 mm est fabriquée en mylar composite. À la fois puissante et très sensible, elle propage un son entièrement dépourvu de distorsion audible.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

3 canaux de transmission

Avec trois canaux de transmission à votre disposition, votre confort d'écoute est garanti : vous avez en effet la possibilité de passer à tout moment sur le canal offrant la meilleure réception.

Base de recharge

La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.



Date de publication
2009-05-31

Version: 6.0.8

12 NC: 9082 100 07819
EAN: 87 10895 95783 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com