

Philips
Liaison TV sans fil



SLV5400

Partagez vos chaînes TV satellite et payantes

sans aucun câble

La liaison TV sans fil vous permet de connecter jusqu'à 4 appareils et d'y accéder sans devoir modifier le câblage. Il vous suffit d'appuyer sur une touche de la télécommande fournie pour basculer d'un appareil à l'autre.

Visualisation et écoute en tout lieu

- Profitez de toutes vos sources sur un second téléviseur
- Connexion simultanée de quatre appareils
- Choisissez entre 4 appareils vidéo pour votre second téléviseur
- Polyvalent DVD+RW/DVD/VCR/boîtier décodeur
- Compatibilité avec la plupart des appareils vidéo (toutes marques confondues)

Pilotez votre téléviseur où que vous soyez

- Accès à 4 appareils d'une simple pression sur une touche
- Possibilité de faire fonctionner les appareils rangés dans un meuble
- Enregistrement de toute source d'entrée

Simplicité d'utilisation et d'installation

- Finis les trous et les câbles pour moins d'encombrement et moins d'embarras
- Les signaux sans fil traversent murs et plafonds

PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

Toutes vos sources sur un 2e téléviseur

La liaison sans fil utilise les prises péritel et cinch standard dont sont équipés les appareils audio/vidéo de la plupart des marques. Si votre appareil est doté d'une de ces prises standard, il prend en charge la liaison sans fil.

Connexions de 4 appareils

Le moyen le plus facile de connecter votre lecteur de DVD, récepteur satellite, magnétoscope et boîtier décodeur sans devoir reconfigurer entièrement votre système Home Cinéma. La liaison TV sans fil présente quatre entrées séparées, chacune possédant sa propre prise péritel, pour vous permettre de connecter jusqu'à quatre appareils.

Sélection parmi quatre appareils

Le moyen le plus facile de connecter votre lecteur de DVD, récepteur satellite, magnétoscope et boîtier décodeur sans devoir reconfigurer entièrement votre système Home Cinéma. La liaison TV sans fil permet la transmission de contenu A/V sur la plupart des décodeurs (télévision payante et paiement à la séance), des récepteurs satellite, des boîtiers décodeurs, des lecteurs de DVD, des magnétoscopes et des caméscopes.

Fonctionne entre autres avec les DVD

Étendez les possibilités de visualisation de films, d'événements sportifs, d'émissions en direct et de chaînes télévisées à toute la maison. La liaison TV sans fil permet la transmission de contenu A/V sur la plupart des décodeurs (télévision payante et paiement à la séance), des récepteurs satellite, des boîtiers décodeurs, des lecteurs de DVD, des magnétoscopes et des caméscopes.

Fonctionne avec toutes les marques

La liaison sans fil utilise les prises péritel et cinch dont sont équipés les appareils audio/vidéo de la plupart des marques.

Accès à 4 appareils avec une touche

Plus besoin de changer les câbles au niveau de l'émetteur pour visionner le contenu d'appareils vidéo sur le deuxième téléviseur. Il vous suffit désormais d'appuyer sur la touche de sélection de la source pour accéder à un autre appareil.

Fonctionnement dans un meuble

Si vos appareils audio/vidéo sont rangés dans un meuble, ils ne peuvent pas fonctionner avec une télécommande IR normale. La liaison télécommande sans fil de Philips, basée sur la liaison RF qui convertit les signaux infrarouges en signaux RF, vous permet de les faire fonctionner même lorsque le meuble est fermé. Le récepteur les reconvertit ensuite en signaux infrarouges.

Enregistrement à partir de toute source

Vous pouvez enregistrer à partir de n'importe quelle source d'entrée A/V, quel que soit le programme que vous regardez sur votre téléviseur principal ou votre deuxième téléviseur. Spécifiez simplement à l'émetteur la source devant être enregistrée sur votre magnétoscope ou enregistreur de DVD.

Simplifiez-vous la vie avec le sans-fil

Grâce à la liaison sans fil de 2,4 GHz entre le récepteur et l'émetteur, il n'est plus nécessaire de poser des câbles ou de percer des trous dans les murs.

Le sans-fil traverse les murs

Plus besoin de multiplier vos appareils A/V. Le système RF sans fil étend les possibilités de visualisation de films sur DVD ou sur vos chaînes TV ou satellite préférées à toute la maison. Avec une portée de 30 m, ce système permet la diffusion audio stéréo et vidéo de haute qualité, quel que soit l'emplacement de votre deuxième téléviseur.

Caractéristiques

Tuner/Réception/Transmission

- Emplacement de l'antenne: Image et son : interne, Extension télécommande : externe
- Gamme de fréquences: Image et son : 2,4 GHz ; extension de télécommande : 433 MHz
- Système TV: PAL, SECAM
- Portée nominale en intérieur: 15-30 m
- Portée typique en extérieur: 100 m
- Extension de télécommande
- Fréquence porteuse IR prise en charge: 32-57 kHz

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 2 piles 12 V CC, 500 mA
- Télécommande: Petite carte, avec piles

Dimensions

- Dimensions du récepteur (l x H x P): 146 x 146 x 62 mm
- Températures de fonctionnement: +5 °C à +35 °C
- Dimensions de l'émetteur (l x H x P): 270 x 146 x 62 mm

Puissance

- Consommation électrique: 15 W
- Alimentation: Adaptateur CA/CC, 220 - 240 V

Émetteur

- Péritel 1: Entrée CVBS, entrée audio G+D
- Péritel 2: Entrée CVBS, entrée audio G+D
- Péritel 3: Entrée CVBS, entrée audio G+D, entrée RVB
- Péritel 4: RVB, entrée/sortie CVBS, entrée/sortie audio G+D
- Sortie péritel: RVB, sortie CVBS, sortie audio G+D
- Sortie audio: RCA stéréo (rouge/blanc)

Récepteur

- Sortie péritel: Sortie CVBS, sortie audio G+D



Date de publication
2009-05-31

Version: 3.0.8

12 NC: 9082 100 05003
EAN: 87 10895 90449 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com