

PHILIPS

空氣清淨機

Series 1000

0.02µm 微粒過濾

過敏原顯示

達 63 m² / 678 ft²

自動與睡眠模式



AC1213/40



智慧淨化

AeraSense 讓您瞭解空氣品質

飛利浦空氣清淨機 1000 系列具備專業級的感測效能，能自動監測並淨化空氣。適合臥房，並設有安靜的夜間感應自動模式

優越的淨化功能

- 捕捉 99.97% 通過濾網的微粒
- 減少過敏原、氣體、異味

智慧淨化

- 視覺化顯示空氣品質回饋
- 3 種自動模式：一般、過敏原和夜間感應
- 4 種手動設定，包括超高速
- 自動監測、反應並淨化空氣

長效性能

- 適合中小型空間
- 耗電量低
- 自動斷電

焦點

過濾效能達 99.97%



採用多段式主動過濾系統設計，微粒通過濾網時捕捉其中 99.97%，就算小至 0.3 微米也不放過，而這是為最常見的空氣傳播過敏原、微粒、細菌和病毒的大小。

AeraSense 技術



AeraSense

相較於專業級感應器，即使是室內空氣條件下最輕微的變化，飛利浦的 AeraSense 技術也能感應得到。它會持續監控空氣，並在偵測到粒子變化時自動調整風扇速度。

視覺化顯示空氣品質

AeraSense 會即時透過數字和空氣清淨機儀表板上的色環顯示 IAQ 指數。顯示的數字為室內空氣品質的指數。色環則提供額外的視覺提示，範圍從藍色 (良好空氣品質) 到紅色 (空氣品質不良)。

3 種自動模式



飛利浦空氣清淨機有 3 種自動淨化設定：一般模式、超敏感的過敏原模式，以及會在房間昏暗時自動降低亮度與風速的夜間感應模式。您可以選擇您偏好的模式，進而個人化與最佳化淨化效果。

4 種手動設定




除了 3 種自動模式之外，清淨機也提供了 4 種手動模式。有四種不同的速度設定可供選擇：從超安靜的「速度 1」到超強大的「超高速」模式。您可從中挑選最適合的淨化模式。

適合中小型空間



飛利浦空氣清淨機專為臥室等中小型空間所設計。建議空間最大可達 200 平方英尺。

耗電量低




本清淨機通過 Energy Star 認證。

自動斷電



為了保護您的空氣品質，清淨機會預先提醒您濾網老舊，並在濾網使用壽命告終時自動關閉產品電源。

優越的淨化功能



飛利浦空氣清淨機 1000 系列使用尖端感測與淨化技術，經證實可減少過敏原、異味與 VOC。前層濾網和 True HEPA 濾網可去除微粒。活性炭濾網則可減少氣體和異味。

規格

效能

房間大小: 200 平方英尺/ 18.85 m²
濾除 0.3 微米微粒: 99.97 %
去除超細微粒: 20 nm
建議 HEPA 濾網使用壽命: 12 個月
建議 AC 濾網使用壽命: 6 個月
聲音功率: 32 - 62 dB(A)

特色

VitaShield IPS: 是
AeraSense 技術: 是
PM2.5 感測器: 是
模式: 3 種自動模式
風扇速度: 4 種手動風速設定
兒童安全鎖: 是

「健康空氣」保護鎖與警告: 是
計時器: 12 小時
馬達: 直流電

設計與外型

顏色: 白色
控制面板顏色: 黑色 7C
控制面板類型: 觸控式面板
主體材質: ABS

技術規格

電壓: 120 V
頻率: 50/60 Hz
電線長度: 1.8 m

重量和尺寸

產品重量: 183.78 盎司/5.21 kg
產品含包裝重量: 234.22 盎司/6.64 kg
產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 8.27x12.80x21.38 吋 / 210 x 325 x 543
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高): 10.12x14.61x23.74 吋 / 257x371x603 mm

產地

製造於: 中國

永續性

包裝: > 90% 為再生材料
使用手冊: 100% 再生紙

客戶服務

兩年保固: 是

