

PHILIPS

Lyginimo sistema

PerfectCare
Compact Plus

Maks. 6,5 baro siurblio slėgis

Garų pliūpsnis iki 430 g

Nuimamas 1,5 l vandens bakelis

Nešimo užraktas



GC7920/20



Išlyginkite 30 min. greičiau

Palyginti su „Philips“ garų lygintuvu „Azur“*

Tokia greita ir galinga, ir niekada nesijaudinsite dėl sudegintų drabužių. Greičiau išlyginkite su dvigubai daugiau garų, nei skleidžia garinis lygintuvas. Nėra keičiamų nustatymų, todėl greičiau pamatysite rezultatus ir geriau išlyginsite raukšles. Lengvai išlyginsite visą krepšį vienu kartu.

„OptimalTEMP“ technologija, jokių nustatymų

- Nesudeginsite drabužių
- Jokių keičiamų temperatūros nustatymų

Greitas ir galingas

- Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles
- Lygus, įbrėžimams atsparus „SteamGlide“ lygintuvo padas, kad lengvai slystų
- Pridedamas kalkių nuosėdų valymo indas. Nėra kasečių, nėra papildomų išlaidų

Kompaktiškas ir patogus

- Lengva ir kompaktiška, kad būtų lengva naudoti ir laikyti
- Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti
- Saugus ir paprastas automatinis išsijungimas
- Nešimo užraktas saugiam ir paprastam transportavimui

Ypatybės

Nesudeginsite drabužių



Net jei vienu metu atliekate kelias užduotis arba jus blaško, niekada nesudeginsite drabužių. Pažadame, kad su mūsų OptimalTEMP™ technologija tokia greita ir galinga niekada nesudegins jokie lyginamo audinio. Galite net palikti ją padėtą padu į apačią ant drabužių ar lyginimo lentos. Nesudegins, neblizgės. Užtikriname.

Itin galingi garai



Kai norėsite lengvai išlyginti sunkiai lyginamas raukšles, pasikliaukite nepertraukiamais garais, kurie atliks sunkų darbą už jus. Stebėkite, kaip nyksta raukšlės, kai naudojate papildomą garų pliūpsnį ten, kur jo reikia. Be to, tai labai pravers, kai norėsite garinti vertikaliai pakabintas užuolaidas ar atgaivinti pakabintus drabužius.

Kompaktiškas ir patogus



Dėl kompaktiško dydžio ją lengva ir paprasta valdyti lyginant drabužius. Ji netgi telpa ant lyginimo lentos. Tačiau nemanysite, kad mažesnė reiškia mažiau galios.

Pasinaudodami mūsų išskirtine „ProVelocity“ technologija sukūrėme galingas lyginimo sistemas, kurios yra lengvesnės ir kompaktiškesnės nei ankstesni modeliai.

Nuimamas 1,5 l vandens bakelis



Su 1,5 l pematomu bakeliu nepertraukiamai naudosite iki 1,5 val. Aiškiai matysite, kiek vandens liko, ir lengvai bet kada pripildysite po čiaupu per plačias pripildymo dureles.

Paprastas kalkių šalinimas



Paprasta prižiūrėti lyginimo sistemą su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridedamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.

Jokių keičiamų nustatymų



Sutaupykite vieną veiksmą kas savaitinėje lyginimo rutinoje. Daugiau nebereikės rūšiuoti audinių ar keisti nustatymų ir laukti tinkamos

temperatūros. Su „OptimalTEMP“ nereguliuodami temperatūros lyginsite viską – nuo medvilninių džinsų iki glėžno šilko.

„SteamGlide“ lygintuvo padas



Mūsų specialus „SteamGlide“ lygintuvo padas švelniai slysta bet koku audiniu. Jis nelimpa, įbrėžimams atsparus ir lengvai valomas.

Saugus nešimo užraktas



Saugiai prikabinkite lygintuvą prie pagrindo ir lengvai neškite namuose, taip sumažindami riziką, kad netyčia palieskite karštą lygintuvo padą.

Saugus ir paprastas automatinis išsijungimas



Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir jums nereikia nerimauti.

Specifikacijos

Technologija

Visiems lyginamiems audiniams Nesudeginsite
Nereikia nustatyti temperatūros „OptimalTEMP“ technologija
„ProVelocity“ garų generatorius

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 120 g/min
Maitinimas: 2400 W
Slėgis: Maks. 6,5 baro slėgis
Parengta naudoti: 2 min.
Garų padidinimas: Iki 430 g
Garai prireikus
Vertikali garų srovė
Įtampa: 220-240 V

Paprasta naudoti

Automatinis išjungimas
Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net tokiems gležniems kaip šilkas
Lygintuvo pado slydimas: 4 žvaigždutės
Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams: 4 žvaigždutės
Lygintuvo padas: „SteamGlide“

Vandens bakelio talpa: 1500 ml
Išimamas vandens bakelis
Žarnelės ilgis: 1,6 m
Integruotas kištukas
Maitinimo laido ilgis: 1,65 m
Parengta naudoti: Šviesos indikatorius, Garso indikatorius
Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu
Tinka vanduo iš čiaupo
Tikslus garo antgalis

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Išmanus kalkių valymas
Kalkių šalinimo priminimas: Šviesa, Garsas

Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui
Laido laikymas: Fiksavimas su lipdukais
Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Pridėti priedai

Kalkių nuosėdų valymo indas

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 23 x 26,5 x 42,6 cm
Gaminio matmenys (P x A x I): 20 x 23,3 x 37,1 cm
Svoris su pakuote: 3,85 kg
Lygintuvo svoris: 1,3 kg
Lygintuvo svoris + pagrindas: 2,8 kg

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Ekologija

Energijos taupymas*: 35 %
Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama
Naudojamas perdirbtas plastikas: 15 %
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Konstrukcija

Spalva: Mėlyna „Aqua“

