

# PHILIPS

Lyginimo sistema

PerfectCare  
Compact Plus

Maks. 6,5 baro siurblio slėgis

Garų pliūpsnis iki 450 g

Nuimamas 1,5 l vandens bakelis

Nešimo užraktas



GC7933/30



## Išlyginkite 30 min. greičiau

Palyginti su „Philips“ garų lygintuvu „Azur“\*

Toks greitas ir patogus, ir niekada nesijaudinsite dėl sudegintų drabužių. Greičiau išlyginkite su dvigubai daugiau garų, nei skleidžia garinis lygintuvas. Nėra keičiamų nustatymų, todėl greičiau pamatysite rezultatus ir geriau išlyginsite raukšles. Lengvai išlyginsite visą krepšį vienu kartu.

### „OptimalTEMP“ technologija, jokių nustatymų

- Nesudeginsite drabužių
- Jokių keičiamų temperatūros nustatymų

### Greitas ir galingas

- Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles
- Įbrėžimams atsparus sklandžiai slystantis „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
- Pridedamas kalkių nuosėdų valymo indas. Nėra kasečių, nėra papildomų išlaidų

### Kompaktiškas ir patogus

- Lengva ir kompaktiška, kad būtų lengva naudoti ir laikyti
- Didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti
- Saugus ir paprastas automatinis išsijungimas
- Nešimo užraktas saugiam ir paprastam transportavimui

# Ypatybės

## Nesudeginsite drabužių



Net jei vienu metu atliekate kelias užduotis arba jus blaško, niekada nesudeginsite drabužių. Pažadame, kad su mūsų OptimalTEMP™ technologija ši lyginimo sistema niekada nesudegins jokio lyginamo audinio. Galite net palikti jį padėtą padu į apačią ant drabužių ar lyginimo lentos. Nesudegins, neblizgės. Užtikriname.

## Itin galingi garai



Kai norėsite lengvai išlyginti sunkiai lyginamas raukšles, pasikliaukite nepertraukiamais garais, kurie atliks sunkų darbą už jus. Stebėkite, kaip nyksta raukšlės, kai naudojate papildomą garų pliūpsnį ten, kur jo reikia. Be to, tai labai pravers, kai norėsite garinti vertikaliai pakabintas užuolaidas ar atgaivinti pakabintus drabužius.

## Kompaktiškas ir patogus



Dėl kompaktiško dydžio jį lengva ir paprasta valdyti lyginant drabužius. Jis netgi telpa ant lyginimo lentos. Tačiau nemanysite, kad mažesnis reiškia mažiau galios.

Pasinaudodami mūsų išskirtine „ProVelocity“ technologija sukūrėme galingas lyginimo sistemas, kurios yra lengvesnės ir kompaktiškesnės nei ankstesni modeliai.

## Nuimamas 1,5 l vandens bakelis



Su 1,5 l pematomu bakeliu nepertraukiamai naudosite iki 1,5 val. Aiškiai matysite, kiek vandens liko, ir lengvai bet kada pripildysite po čiaupu per plačias pripildymo dureles.

## Paprastas kalkių šalinimas



Paprasta prižiūrėti garų generatorių su „Smart Calc Clean“ – mūsų įmontuota kalkių šalinimo sistema. Ji primins, kai ateis laikas šalinti kalkes. Taip pat pridėdamas indas, kad kalkes šalinti būtų paprasta ir saugu. Kadangi jis yra daugkartinis, sutaupysite pinigų ir niekada nereikės pirkti papildomų kasečių.

## Jokių keičiamų nustatymų



Sutaupykite vieną veiksmą kas savaitinėje lyginimo rutinoje. Daugiau nebereikės rūšiuoti audinių ar keisti nustatymų ir laukti tinkamos

temperatūros. Su „OptimalTEMP“ nereguliuodami temperatūros lyginsite viską – nuo medvilninių džinsų iki glėžno šilko.

## „SteamGlide Plus“



Mūsų įbrėžimams atsparus „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas puikiai slysta bet kokių audinių. Mūsų patentuota 5 sluoksnių danga su pažangiu titano sluoksniu be pastangų slysta bet kokių audinių, kad greičiausiai išlygintumėte.

## Saugus nešimo užraktas



Saugiai prikabinkite lygintuvą prie pagrindo ir lengvai neškite namuose, taip sumažindami riziką, kad netyčia palieskite karštą lygintuvo padą.

## Saugus ir paprastas automatinis išsijungimas



Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir jums nereikia nerimauti.

# Specifikacijos

## Technologija

Visiems lyginamiems audiniams Nesudeginsite  
Nereikia nustatyti temperatūros „OptimalTEMP“ technologija  
„ProVelocity“ garų generatorius

## Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: Iki 120 g/min  
Maitinimas: 2400 W  
Slėgis: Maks. 6,5 baro slėgis  
Parengta naudoti: 2 min.  
Garų padidinimas: Iki 450 g  
Garai prireikus  
Vertikali garų srovė  
Įtampa: 220-240 V

## Paprasta naudoti

Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net tokiems gležniems kaip šilkas  
Lygintuvo pado slydimas: 4 žvaigždutės  
Lygintuvo padas: „SteamGlide Plus“  
Vandens bakelio talpa: 1500 ml  
Išimamas vandens bakelis  
Žarnelės ilgis: 1,6 m

## Integruotas kištukas

Maitinimo laido ilgis: 1,65 m  
Tikslus garo antgalis  
Parengta naudoti: Šviesos indikatorius, Garso indikatorius  
Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu  
Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams:  
4 žvaigždutės  
Tinka vanduo iš čiaupo  
Automatinis išjungimas

## Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Išmanus kalkių valymas  
Kalkių šalinimo priminimas: Šviesa, Garsas

## Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui  
Laido laikymas: Fiksavimas su lipdukais  
Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

## Pridėti priedai

Kalkių nuosėdų valymo indas

## Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 23 x 26,5 x 42,6 cm  
Gaminio matmenys (P x A x I): 20 x 23,3 x 37,1 cm  
Svoris su pakuote: 3,85 kg  
Lygintuvo svoris: 1,3 kg  
Lygintuvo svoris + pagrindas: 2,8 kg

## Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

## Ekologija

Energijos taupymas\*: 35 %  
Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama  
Naudojamas perdirbtas plastikas: 15 %  
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

## Konstrukcija

Spalva: Violetinė

