

PHILIPS

Saeco

Kaffeevollautomat

Intelia

Automatischer
Milchaufschäumer

Silber

HD8752/41



Espresso und Milchschaum auf Knopfdruck Mit dem ultimativen Cappuccinatore von Saeco

Nur der Saeco Intelia Kaffeevollautomat bietet Ihnen perfekten Espresso-Genuss. Einfach zu bedienen, einfach anzupassen und einfach zu reinigen. Bereiten Sie leckeren Espresso oder cremigen Milchschaum mit nur einem Tastendruck zu.

Authentischer italienischer Kaffeegenuss

- Köstlicher Milchschaum dank automatischem Milchaufschäumer
- Kaffee ohne Wartezeit dank schnell aufheizendem Durchlauferhitzers
- Kein Geschmack nach verbrannten Kaffeebohnen dank unseres Mahlwerks aus 100 % Keramik

Genießen Sie Getränke nach Ihrem Geschmack

- Speichern Sie Ihre bevorzugten Kaffeeinstellungen
- Spielen Sie mit den Aromafacetten des Kaffees mit unserem verstellbaren Mahlwerk
- Vermeiden Sie Wärmeverlust, und passen Sie die Höhe an jede Tasse an mit unserem höhenverstellbaren Kaffeeauslauf

Einfache Reinigung und Wartung

- Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung
- Leichtes Reinigen dank herausnehmbarer Brühgruppe
- Leichte Reinigung dank spülmaschinenfesten Teilen



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Diese Espressomaschine ist mit einem Mahlwerk aus 100 % Keramik ausgestattet. Saeco verwendet ein Keramikmahlwerk, weil es einen kontinuierlichen Mahlvorgang bietet, ohne die Kaffeebohne zu überhitzen. So erhalten Sie immer einen einwandfreien Espresso. Ebenso stellt Keramik eine dauerhafte Leistung und einen absolut lautlosen Betrieb sicher.

Schnell aufheizender Durchlauferhitzer



Der schnell aufheizende Boiler von Saeco stellt sicher, dass Ihre Maschine immer bereit ist. Jetzt müssen Sie nicht mehr zwischen der Zubereitung jedes Espressos warten, sondern können einen Kaffee nach dem anderen zubereiten.

Speichert Ihre Kaffeeinstellungen



Sie erhalten immer eine perfekte Tasse Espresso, die nur für Sie nach Ihren persönlichen Vorlieben zubereitet wurde – dank unserer Memo-Funktion zum Einstellen der Tassenfüllmenge, Kaffeestärke und

Temperatur. Genießen Sie ein herrliches Kaffeegetränk in Ihrer Lieblingstasse ganz einfach auf Tastendruck.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf unserer Espressomaschinen passt sich jeder Tasse an und verhindert ein Spritzen oder Abkühlen des Kaffees, während des Einfüllens in die Tasse. Auf diese Weise wird Ihr Espresso immer mit der richtigen Temperatur serviert, und Ihre Maschine bleibt sauber.

Spülmaschinenfeste Teile



Für Ihren Komfort können Sie die Abtropfschale Ihres Saeco Kaffeevollautomaten und den Milchaufschäumer sowie den Milchbehälter in den Geschirrspüler stellen. Dies spart Zeit und stellt eine hygienische Reinigung sicher.

Verstellbares Mahlwerk mit 5 Einstellungen



Verschiedene Kaffeemischungen erfordern Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Espressomaschine kann in 5

verstellbaren Mahleinstellungen festgelegt werden, von der feinsten Einstellung für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe – eine Erfindung von Saeco – ist das Herzstück unserer Maschinen und sorgt für Automatisierung. Die Brühgruppe ist, abhängig vom Modell, leicht von der Vorderseite oder Seite zugänglich. Sie kann mühelos entfernt werden – für eine leichte Reinigung durch einfaches Abspülen unter fließendem Wasser – und sorgt so für maximale Hygiene.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Technische Daten

Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)

Anzahl der Durchlauferhitzer: 1 Durchlauferhitzer

Wasserdruck in Pumpe: 15 Bar (perfekter Espresso)

Unterstützte Kaffeearten: Gemahlener Kaffee, Ganze Kaffeebohnen

Ursprungsland: In Italien entwickelt, Hergestellt in Europa

Herausnehmbare Brühgruppe

Leistung: 1900 W

Spannung: 127 V

Frequenz: 60 Hz

Kabellänge: 80 cm

Nachhaltigkeit

Option für automatischen Standby-Modus

Perfekter Espresso

Espresso-Technologie: Saeco Adapting System, Aroma-System: Vorbrühen

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Einfache Bedienung

Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Kaffeekreislaufs, Entkalkungskreislauf

Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, Abstellfläche für Tassen, Schnelldampf, Herausnehmbare Brühgruppe, Option für Espresso/Espresso Lungo

Gewicht und Abmessungen

Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,5 L

Maximale Tassenhöhe: 130 mm

Produktgewicht: 8,9 kg

Produktabmessungen (L x T x H): 256 x 440 x 340 mm

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g

Fassungsvermögen Abfallbehälter:

10 Portionen

Eigenschaften

Cappuccinatore

Gleichzeitiger Brühvorgang

Kompatibel mit Brita-Filtern: Optional

Design

Farbe: Silber/Schwarz

Materialien und Design: Kunststoff

