

# PHILIPS

Конические щипцы  
для завивки

ProCare

Коническая насадка 13–25 мм

Приятное на ощупь бархатистое покрытие

Температура 150–200 С

Индикатор завершения завивки локона



HR8619/00



## Простая и бережная укладка превосходных ЛОКОНОВ И ВОЛН

Хотите создавать естественные локоны и волны, не боясь повредить волосы или получить ожог? Инновационные щипцы для завивки Philips ProCare гарантируют бережную укладку и превосходный результат.

### Бережная укладка

- Термозащитное покрытие препятствует появлению ожогов и перегреву волос.

### Великолепные локоны без вреда для волос


- Уникальный индикатор сообщит о готовности локона.
- Коническая насадка 13—25 мм

### Точное управление

- Цифровая настройка температуры для различных типов волос.
- ЖК-дисплей с индикатором готовности к работе.

## Особенности

### Термозащитное покрытие



Корпус с термозащитным покрытием обеспечивает бережную укладку и предотвращает вероятность ожогов. 96 % женщин подтвердили эффективный результат. В исследовании принимало участие 55 женщин.

### Индикатор завершения завивки локона




Уникальный индикатор издает звуковой сигнал, сообщая о готовности локона. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и волны, не перегревая волосы. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки в зависимости от типа волос, затем оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку.

### Цифровая настройка температуры



Встроенный ЖК-дисплей с индикацией типа волос позволяет выбрать подходящее время завивки и предотвратить перегрев локона.

### Коническая форма



Коническая насадка 13—25 мм позволит создать естественные локоны и волны.

### Индикатор готовности к работе



Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

## Характеристики

### Особенности

Индикатор завершения завивки локона: Да  
 Материал покрытия: Мягкий  
 Регулировка времени завивки: Цифровая  
 Автоотключение: через 60 мин.  
 Фиксатор: Да  
 Шнур на шарнире: Да  
 Петелька для подвешивания: Да  
 Подставка: Встроенная

### Технические характеристики

Диаметр корпуса: 13—25 мм миллиметра  
 Тип нагревателя: РТС  
 Время разогрева: 45 секунд  
 Длина шнура: 1,8 м  
 напряжение: Универсальное

