



Saeco Xelsis 全自動義式咖啡機

- 15 種飲品
- Latteduo 系統
- 不鏽鋼
- 12 段可調式研磨刀片



SM7685/04

迄今最先進的 Saeco 義式咖啡機

從一般的義式咖啡和卡布其諾，到澳式白咖啡或美式咖啡等特製咖啡，擁有多達 15 種世界著名的咖啡風味。只需滑動觸控式螢幕即可選擇飲品，直覺化的 Coffee Equalizer™ 更可為咖啡迷深入調整各種想要的細節

便利體驗

- 搭配 AquaClean，可享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢
- HygieSteam：自動清潔可去除 99.99% 的牛奶殘渣
- 我們最大的密封式咖啡豆槽，能讓咖啡豆保持新鮮
- 可拆式沖煮裝置可從視覺上確保衛生

高品質咖啡

- 耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡
- CSA 認證：Saeco 能讓咖啡豆展現最佳風味
- 使用高效能的鍋爐，快速準備
- LattePerfetto 提供質地細緻的高密度奶泡

個人化多樣性

- 8 種設定檔：輕鬆儲存個人喜好口味
- LatteDuo：準備並享受任何雙人份的特調飲品
- 我們最先進的觸控螢幕顯示器，配備咖啡等化器
- 我們最大的咖啡豆槽，具有香氣封存效果來保存您的咖啡豆

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



焦點

100% 陶瓷研磨器



我們的研磨器採用高科技陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝。細細地研磨新鮮咖啡豆，不會有溫度過高的風險：萃取出所有最佳風味和香氣，為您帶來絕佳的咖啡口感，而且能夠沖煮 20,000 杯以上。

8 種使用者設定檔



使用便利的顯示器，將每個人的個人化喜好存到多達 8 種使用者設定檔中

外部認證




Saeco 技術讓您從鍾愛的咖啡豆中，萃取出最佳風味，同時散發濃郁且道地的香氣和風味 (烘焙味、巧克力味、堅果味、果香、花香、香料味)

高效能鍋爐



恰到好處的溫度才能沖出完美咖啡。我們高效能的 Thermoblock 以輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體結合而成，可快速達到最佳溫度

AquaClean 濾淨設計



AquaClean

我們的專利濾水器 AquaClean 可提供清潔潔淨的水，進而提升咖啡品質，也能避免咖啡機的水流管路累積水垢：定時更換濾水器，就能享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

自動清潔程式



創新的自動清潔系統 HygieSteam，讓您只要輕觸一下就能清除 99.99% 的牛奶殘渣

LatteDuo



單鍵就能製作單份或雙人份的咖啡特調，包括卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵。一機多用。

LattePerfetto



LattePerfetto 提供質地細緻的高密度奶泡

密封的咖啡豆槽

我們最大的咖啡豆槽可儲存多達 450 公克的新鮮咖啡豆，並配備特殊密封 AromaSeal，讓咖啡豆擁有持久的新鮮度。



IF Design Award (IF 設計大獎)

iF 設計大獎是全世界最著名也最大型的設計競賽之一

Saeco 於 2018 年贏得 iF

設計獎：這個獎項從 1953 以來，一直是優異設計和良好品質的代表，也象徵使用者的全心信賴。這個著名的大獎每年在德國漢諾威由 iF 國際論壇設計 GmbH 頒發，而該論壇也是全球歷史最悠久的獨立設計組織。

規格

配件

- 內附: 量匙, 水質硬度試紙, 清潔刷, 蒸餾沖泡零件潤滑油, 奶水存儲瓶搭配金屬蓋, AquaClean 濾淨設計

外觀質感

- 主體材質: 不鏽鋼

一般規格

- 自訂每份飲品: 可調整奶泡份量, 可調整咖啡濃度, 可調整每杯份量, 可調式溫度, 使用者設定檔, 可調整牛奶 / 咖啡順序, 可調式咖啡口味
- 研磨器設定: 12
- 使用者設定檔數量: 8
- 鍋爐類型: 不鏽鋼鍋爐
- 鮮奶盒種類: 奶水存儲瓶金屬蓋
- 顯示幕類型: TFT
- 可調式出口高度: 75-148 mm
- 鮮奶解決方案: Latte Perfetto 技術
- 使用者介面: 觸控式螢幕
- 特殊功能: 研磨咖啡選項

客戶服務

- 1 年保固: 是

永續性

- 能源標章: B 級*
- 待機消耗功率: <0.5 W

技術規格

- 鮮奶盒容量: 0.6 L

- 殘渣容器容量: 14 份
- 水箱容量: 1.7 L
- 咖啡豆容量: 450 g
- 濾網相容性: AquaClean
- 殘渣容器: 正面操作
- 水箱: 正面操作
- 產地: 義大利
- 滴盤容量: 500 毫升

重量和尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 283x489x393 mm

自訂

- 香氣濃度設定: 5
- 咖啡與牛奶萃取長度: 可調式
- 研磨器設定: 12
- 預潤香氣萃取控制: 是
- 溫度設定: 3
- 使用者設定檔: 8

其他功能

- 自動沖洗與指示除鈣: 是
- 主開關開 / 關 (ON/OFF) 按鈕: 是
- 快速加熱鍋爐: 是
- 可拆式蒸餾沖煮零件: 是
- LED 照明水箱: 是
- LED 出口: 是
- 保溫鮮奶功能: 是

設計

- 顏色: 不鏽鋼